

生産終了予定商品

電子カウンタ/デジタルタコメータ



形H7CX-A□

形H7CX-R□



推奨代替商品

電子カウンタ/デジタルタコメータ

(2009年7月発売予定)

形H7CX-A□-N

形H7CX-R□-N

2010年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・製品の首下寸法が短くなります。
【端子台タイプ】
AC100～240V仕様 : 100mm⇒78mm
DC12～24V/AC24V仕様 : 64mm⇒59mm
【ソケットタイプ】
72.5mm⇒63.7mm
- ・リニューアルにともない、形式が変更になります。生産終了商品の末尾に「-N」を追加します。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形H7CX-□-N シリーズ	○	○	◎	○	◎	◎	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形H7CX-A11	形H7CX-A11-N	16,500
形H7CX-A11S	形H7CX-A11S-N	
形H7CX-A11D1	形H7CX-A11D1-N	
形H7CX-A11SD1	形H7CX-A11SD1-N	
形H7CX-A114	形H7CX-A114-N	
形H7CX-A114S	形H7CX-A114S-N	
形H7CX-A114D1	形H7CX-A114D1-N	
形H7CX-A	形H7CX-A-N	
形H7CX-AS	形H7CX-AS-N	13,500
形H7CX-AD	形H7CX-AD-N	
形H7CX-ASD	形H7CX-ASD-N	

生産終了予定商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形H7CX-A4	形H7CX-A4-N	16,500
形H7CX-A4S	形H7CX-A4S-N	
形H7CX-A4D	形H7CX-A4D-N	13,500
形H7CX-A4SD	形H7CX-A4SD-N	
形H7CX-AW	形H7CX-AW-N	20,000
形H7CX-AWS	形H7CX-AWS-N	
形H7CX-AWD1	形H7CX-AWD1-N	
形H7CX-AWSD1	形H7CX-AWSD1-N	
形H7CX-AWSD	形H7CX-AWSD-N	17,000
形H7CX-A4W	形H7CX-A4W-N	20,000
形H7CX-A4WSD	形H7CX-A4WSD-N	17,000
形H7CX-R11	形H7CX-R11-N	16,500
形H7CX-R11D1	形H7CX-R11D1-N	
形H7CX-A11-G	形H7CX-A11-N+形Y92P-CXC6G	16,800
形H7CX-A11S-G	形H7CX-A11S-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-A11D1-G	形H7CX-A11D1-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-A11SD1-G	形H7CX-A11SD1-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-A114-G	形H7CX-A114-N+形Y92P-CXC4G	
形H7CX-A114S-G	形H7CX-A114S-N+形Y92P-CXC4G	
形H7CX-A114D1-G	形H7CX-A114D1-N+形Y92P-CXC4G	
形H7CX-A-G	形H7CX-A-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-AS-G	形H7CX-AS-N+形Y92P-CXC6G	13,800
形H7CX-AD-G	形H7CX-AD-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-ASD-G	形H7CX-ASD-N+形Y92P-CXC6G	16,800
形H7CX-A4-G	形H7CX-A4-N+形Y92P-CXC4G	
形H7CX-A4S-G	形H7CX-A4S-N+形Y92P-CXC4G	13,800
形H7CX-A4D-G	形H7CX-A4D-N+形Y92P-CXC4G	
形H7CX-A4SD-G	形H7CX-A4SD-N+形Y92P-CXC4G	20,300
形H7CX-AW-G	形H7CX-AW-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-AWS-G	形H7CX-AWS-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-AWD1-G	形H7CX-AWD1-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-AWSD1-G	形H7CX-AWSD1-N+形Y92P-CXC6G	17,300
形H7CX-AWSD-G	形H7CX-AWSD-N+形Y92P-CXC6G	
形H7CX-A4W-G	形H7CX-A4W-N+形Y92P-CXC4G	20,300
形H7CX-A4WSD-G	形H7CX-A4WSD-N+形Y92P-CXC4G	17,300

フロント部のデザイン

生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

●4桁カウンタ

【形H7CX-A□4□シリーズ】



〔フロント部〕


- ・フロント角部は角ばった形状。
LCD周辺はフラット形状
- ・「RST、K/P、OUT」をフロント部に印刷

〔LCD表示〕

- ・LCD第1表示の文字高さ：11.5mm
- ・「RST、K/P、OUT」は単発光

●6桁カウンタ

【形H7CX-A□、AW□】



〔フロント部〕

- ・フロント角部は角ばった形状。
LCD周辺はフラット形状
- ・「RST、K/P、OUT」をフロント部に印刷

〔LCD表示〕

- ・LCD第1表示の文字高さ：9mm
- ・「RST、K/P、OUT」は単発光

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

【形H7CX-A□4□-Nシリーズ】



- ・フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を追加
- ・「RST、K/P、OUT」の印刷を廃止

- ・LCD第1表示の文字高さ：12mm
- ・単発光を廃止し、「RST、鍵マーク、OUT」を追加
- ・機能表示用のセグメント追加


【形H7CX-A□、AW□-N】





- ・フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を追加
- ・「RST、K/P、OUT」の印刷を廃止

- ・LCD第1表示の文字高さ：10mm
- ・単発光を廃止し、「RST、鍵マーク、OUT」を追加
- ・機能表示用のセグメント追加

フロント部のデザイン

生産終了予定商品 形H7CX-□シリーズ	推奨代替商品 形H7CX-□-Nシリーズ
●タコメータ 【形H7CX-R□シリーズ】  〔フロント部〕 ・フロント角部は角ばった形状。 LCD周辺はフラット形状 ・「HLD、K/P、OUT」をフロント部に印刷 〔LCD表示〕 ・LCD第1表示の文字高さ：9mm ・「HLD、K/P、OUT」は単発光	【形H7CX-R□-Nシリーズ】  ・フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を追加 ・「HLD、K/P、OUT」の印刷を廃止 ・LCD第1表示の文字高さ：10mm ・単発光を廃止し、「HLD、鍵マーク、OUT」を追加 ・機能表示用のセグメント追加

本体の色


生産終了予定商品 形H7CX-□シリーズ	推奨代替商品 形H7CX-□-Nシリーズ
●キープロテクトスイッチ スイッチ色：ライトグレー  ●本体 【形H7CX-□-G】 本体フロント色：ライトグレー 本体ケース色：ライトグレー 	シルバー  【形H7CX-A□-Nシリーズ+形Y92P-CXC□G】 リニューアル品のフロントカバーを取り外し、ライトグレーのフロントカバー（形Y92P-CXC□G：新規オプション品）を取り付ける。 形Y92P-CXC4G：カウンタ/4桁/ライトグレー 形Y92P-CXC6G：カウンタ/6桁/ライトグレー 〔製品イメージ図〕  本体フロント色：ライトグレー 本体ケース色：ブラック 〔フロントカバー交換の概略説明〕  ① ブラック（標準）のフロントカバーを取り外す。 ② ライトグレー（オプション品）のフロントカバーを取り付ける。

外形寸法


生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

●端子台タイプ(埋め込み取り付け)

【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWS D1/-A4/-A4S/-A4W】




【形H7CX-AD/-ASD/-AWS D1/-A4D/-A4SD/
-A4WSD】




●ソケットタイプ(埋め込み取り付け/表面取り付け)

【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/-R11/-R11D1】




推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWS D1/-A4/-A4S/-A4W-N】




- ・首下寸法が78mmになります。
- ・スリット形状を変更します。

【形H7CX-AD/-ASD/-AWS D1/-A4D/-A4SD/
-A4WSD-N】



- ・首下寸法が59mmになります。
- ・スリット形状を変更します。

【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/-R11/-R11D1-N】




- ・首下寸法が63.7mmになります。
- ・スリット形状を変更します。

取付寸法


生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

●端子台タイプ(埋め込み取り付け)

【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWS1/-A4/-A4S/-A4W】





【形H7CX-AD/-ASD/-AWS1/-A4D/-A4SD/-A4WSD】




●ソケットタイプ(埋め込み取り付け/表面取り付け)

【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/-R11/-R11D1】




推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWS1/-A4/-A4S/-A4W-N】




・首下寸法が76.5mmになります。

【形H7CX-AD/-ASD/-AWS1/-A4D/-A4SD/-A4WSD/-A4WSD-N】




・首下寸法が57.5mmになります。

【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/-R11/-R11D1-N】



・首下寸法が89.9mmになります。




・取り付け寸法が100.9mmと103.2mmになります。

配線接続

生産終了予定商品 形H7CX-A□【端子台タイプ】	推奨代替商品 形H7CX-A□-N【端子台タイプ】
●推奨締付トルク 0.5N・m 程度	0.74~0.90N・m *UL規格認定のため、締付トルク値を変更するものです。 端子台の性能は生産終了予定機種と同じです。
●適用電線 AWG18-24	AWG18-22 *UL規格認定のため、適用電線を変更するものです。 端子台の性能は生産終了予定機種と同じです。


定格／性能

生産終了予定商品 形H7CX-□シリーズ	推奨代替商品 形H7CX-□-Nシリーズ
●LCD第1表示 表示色切替 【形H7CX-A□】（端子台タイプ） 赤色、緑色の2色切替	【H5CX-A□-N】（端子台タイプ） 赤色、緑色、橙色の3色切替 4桁タイプ 6桁タイプ 

ラベル

生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

【形H7CX-A11】



●個装箱ラベル

・ロットNo.

製造年：西暦の末1桁

□□□□□

①②③④⑤

①②：製造日 01~31

③：製造月 1~9、X、Y、Z

*X=10、Y=11、Z=12

④：製造年 西暦の末1桁


⑤：製造工場略号



ロット No.

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

【形H7CX-A11-N】



・ロットNo.

西暦の末2桁

□□□□□□

①②③④⑤⑥

①②：製造日 01~31

③：製造月 1~9、X、Y、Z


*X=10、Y=11、Z=12

④⑤：製造年 西暦の末2桁

⑥：製造工場略号



・2次元QRコード：商品コード変更にともない変更

・EANコード：商品コード変更にともない変更



ロット No.

ラベル

生産終了予定商品 形H7CX-AW□シリーズ	推奨代替商品 形H7CX-AW□-Nシリーズ
●ディップスイッチ設定用シール ディップスイッチ設定用シールを同梱(付属品)。シールは『カウンタ』と『タコメータ』のディップスイッチ設定方法を表示。 	ディップスイッチ設定用シールを同梱(付属品)。シールは『タコメータ』のディップスイッチ設定方法を表示。『カウンタ』の設定方法は製品本体にレーザー印刷で表示。 ディップスイッチ設定用シール 

操作方法

新機能追加にともない、機能設定モードの設定項目が若干増えますが、基本的操作方法は変更ありません。

取扱説明書

リニューアルにともない、内容の変更を実施します。