

## 生産終了予定商品

視覚センサ カメラ



形FZ-SC5M(カラー)



## 推奨代替商品

視覚センサ カメラ

形FZ-SC5M2(カラー)

### 2010年7月末生産終了予定

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形FZ3-9□□／形FZ3-H9□□には、そのままご使用いただけます。

形FZ3-7□□／形FZ3-H7□□シリーズでは、コントローラのソフトウェアのバージョンアップが必要です。

### 生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形FZ-SC5M2	◎	○	◎	○	○	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

### 生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形FZ-SC5M	形FZ-SC5M2 (2010年4月発売予定)	オープン

### 本体の色

生産終了予定商品 形FZ-SC5M	推奨代替商品 形FZ-SC5M2
	 <p>※写真はレンズ付き</p>

外形寸法

生産終了予定商品 形FZ-SC5M	推奨代替商品 形FZ-SC5M2
<p>(単位：mm)</p>	<p>(単位：mm)</p>

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形FZ-SC5M	推奨代替商品 形FZ-SC5M2
変更なし	

取付寸法

生産終了予定商品 形FZ-SC5M	推奨代替商品 形FZ-SC5M2
	<p>注)取付部の寸法に変更はありませんが、台座部寸法、外形図に注意ください。</p>

定格／性能

生産終了予定商品 形FZ-SC5M		推奨代替商品 形FZ-SC5M2	
形式	形FZ-SC5M/S5M	形式	形FZ-SC5M2/S5M2
消費電力	4.8W以下(DC12V 0.4A以下)	消費電力	4.3W以下(DC13V 0.33A以下)
耐振動	10~150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s <sup>2</sup> )3方向(X/Y/Z) 各8分 10回	耐振動	10~150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s <sup>2</sup> )3方向(X/Y/Z) 各8分 10回
耐衝撃	150m/s <sup>2</sup> 6方向(上下、左右、前後) 各3回	耐衝撃	150m/s <sup>2</sup> 6方向(上下、左右、前後) 各3回
周囲温度	動作時:0~+40℃ 保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結・結露のないこと)	周囲温度	動作時:0~+40℃ 保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度	動作時・保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと)	周囲湿度	動作時・保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと	周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと
保護構造	IEC60529規格 IP20	保護構造	IEC60529規格 IP20
材質	カバー:亜鉛メッキ銅板 ケース:アルミダイカスト合金(ADC-12) カメラ取付ベース:PBT + ガラス繊維	材質	ケース:アルミ合金 カメラ取付台座:PC/ABS 台座ネジ部:低カドミウム真鍮
質量	約140g (台座込み)	質量	約98g (台座込み)
ケーブル長	最大 5m	ケーブル長	最大 5m

動作特性

生産終了予定商品 形FZ-SC5M	推奨代替商品 形FZ-SC5M2
変更なし	

操作方法

生産終了予定商品 形FZ-SC5M	推奨代替商品 形FZ-SC5M2
変更なし	

2010年2月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。