

生産終了商品のお知らせ

光電センサ

発行日
2017年4月3日

No. 2011305(2)

ワーク検出用エリアセンサ 形F3WN-Xシリーズ 生産終了のお知らせ

〈お断りとお願い〉

2011年9月発行のプロダクトニュースNo. 2011305の推奨代替商品の変更がありました。
前回との変更点は、推奨代替品に形F3SJ-B□□□□N25シリーズの追加です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2011305(2)(2017年4月3日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

ワーク検出用エリアセンサ



形F3WN-Xシリーズ

推奨代替商品

セーフティラントカーテン



形F3SJ-E□□□□N25シリーズ
形F3SJ-B□□□□N25シリーズ

■最終受注年月

2012年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

取付寸法が異なります。本体の色、外形寸法、配線接続、定格性能、動作特性は相似性の高い変更です。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F3SJ-Eシリーズ	○	○	○	×	○	○	—
形F3SJ-Bシリーズ	○	○	○	×	○	○	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3WN-X0153N14	形F3SJ-E0185N25	オープン価格
	形F3SJ-B0185N25	オープン価格
形F3WN-X0187N25	形F3SJ-E0225N25	オープン価格
	形F3SJ-B0225N25	オープン価格
形F3WN-X0187N40	形F3SJ-E0225N25	オープン価格
	形F3SJ-B0225N25	オープン価格
形F3WN-X0217N25	形F3SJ-E0225N25	オープン価格
	形F3SJ-B0225N25	オープン価格
形F3WN-X0217N40	形F3SJ-E0225N25	オープン価格
	形F3SJ-B0225N25	オープン価格
形F3WN-X0217N70	形F3SJ-E0225N25	オープン価格
	形F3SJ-B0225N25	オープン価格
形F3WN-X0232N25	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0243N14	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0247N25	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0247N40	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0262N25	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0277N25	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0277N40	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0277N70	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0292N25	形F3SJ-E0305N25	オープン価格
	形F3SJ-B0305N25	オープン価格
形F3WN-X0307N25	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0307N40	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0322N25	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0337N25	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0337N40	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0337N70	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3WN-X0352N25	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0367N25	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0367N40	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0382N25	形F3SJ-E0385N25	オープン価格
	形F3SJ-B0385N25	オープン価格
形F3WN-X0397N25	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0397N40	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0397N70	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0412N25	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0427N25	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0427N40	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0442N25	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0457N25	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0457N40	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0457N70	形F3SJ-E0465N25	オープン価格
	形F3SJ-B0465N25	オープン価格
形F3WN-X0472N25	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格
形F3WN-X0487N25	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格
形F3WN-X0487N40	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格
形F3WN-X0502N25	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格
形F3WN-X0517N25	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格
形F3WN-X0517N40	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格
形F3WN-X0517N70	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格
形F3WN-X0532N25	形F3SJ-E0545N25	オープン価格
	形F3SJ-B0545N25	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3WN-X0547N25	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0547N40	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0562N25	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0577N25	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0577N40	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0577N70	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0592N25	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0607N25	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0607N40	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0622N25	形F3SJ-E0625N25	オープン価格
	形F3SJ-B0625N25	オープン価格
形F3WN-X0637N25	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0637N40	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0637N70	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0652N25	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0667N25	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0667N40	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0682N25	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0697N25	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0697N40	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0697N70	形F3SJ-E0705N25	オープン価格
	形F3SJ-B0705N25	オープン価格
形F3WN-X0712N25	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格
形F3WN-X0727N25	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3WN-X0727N40	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格
形F3WN-X0742N25	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格
形F3WN-X0757N25	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格
形F3WN-X0757N40	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格
形F3WN-X0757N70	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格
形F3WN-X0772N25	形F3SJ-E0785N25	オープン価格
	形F3SJ-B0785N25	オープン価格
形F3WN-X0787N25	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0787N40	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0802N25	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0817N25	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0817N40	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0817N70	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0832N25	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0847N25	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0847N40	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0862N25	形F3SJ-E0865N25	オープン価格
	形F3SJ-B0865N25	オープン価格
形F3WN-X0877N25	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0877N40	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0877N70	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0892N25	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0907N25	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0907N40	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3WN-X0922N25	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0937N25	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0937N40	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0937N70	形F3SJ-E0945N25	オープン価格
	形F3SJ-B0945N25	オープン価格
形F3WN-X0952N25	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X0967N25	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X0967N40	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X0982N25	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X0997N25	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X0997N40	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X0997N70	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X1012N25	形F3SJ-E1025N25	オープン価格
	形F3SJ-B1025N25	オープン価格
形F3WN-X1027N25	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1027N40	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1042N25	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1057N25	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1057N40	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1057N70	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1072N25	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1087N25	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1087N40	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格
形F3WN-X1102N25	形F3SJ-E1105N25	オープン価格
	形F3SJ-B1105N25	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3WN-X1117N25	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1117N40	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1117N70	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1132N25	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1147N25	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1147N40	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1162N25	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1177N25	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1177N40	形F3SJ-B1185N25	オープン価格
形F3WN-X1177N70	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1192N25	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1207N25	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1207N40	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1222N25	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1237N25	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1237N40	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1237N70	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1252N25	形F3SJ-B1265N25	オープン価格
形F3WN-X1267N25	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1267N40	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1282N25	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1297N25	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1297N40	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1297N70	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1312N25	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1327N25	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1327N40	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1342N25	形F3SJ-B1345N25	オープン価格
形F3WN-X1357N25	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1357N40	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1357N70	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1372N25	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1387N25	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1387N40	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1402N25	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1417N25	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1417N40	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1417N70	形F3SJ-B1425N25	オープン価格
形F3WN-X1432N25	形F3SJ-B1505N25	オープン価格
形F3WN-X1447N25	形F3SJ-B1505N25	オープン価格
形F3WN-X1447N40	形F3SJ-B1505N25	オープン価格
形F3WN-X1462N25	形F3SJ-B1505N25	オープン価格
形F3WN-X1477N25	形F3SJ-B1505N25	オープン価格
形F3WN-X1477N40	形F3SJ-B1505N25	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F3WN-X1477N70	形F3SJ-B1505N25	オープン価格
形F3WN-X1492N25	形F3SJ-B1505N25	オープン価格
形F3WN-X1507N25	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1507N40	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1522N25	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1537N25	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1537N40	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1537N70	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1552N25	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1567N25	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1567N40	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1582N25	形F3SJ-B1585N25	オープン価格
形F3WN-X1597N25	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1597N40	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1597N70	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1612N25	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1627N25	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1627N40	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1642N25	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1657N25	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1657N40	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1657N70	形F3SJ-B1665N25	オープン価格
形F3WN-X1672N25	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1687N25	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1687N40	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1702N25	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1717N25	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1717N40	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1717N70	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1732N25	形F3SJ-B1745N25	オープン価格
形F3WN-X1747N25	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1747N40	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1762N25	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1777N25	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1777N40	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1777N70	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1792N25	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1807N25	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1807N40	形F3SJ-B1825N25	オープン価格
形F3WN-X1822N25	形F3SJ-B1825N25	オープン価格


■端子配置／配線接続

生産終了商品
形F3WN-X□□□□N□□シリーズ



■端子配置／配線接続（つづき）


推奨代替商品
形F3SJ-E□□□□N25シリーズ



- S1 : 外部テスト/ロックアウトリセットスイッチ（スイッチが不要な場合、0Vに接続）
- S2 : リセットスイッチ
- K1, K2, K3 : 強制ガイド接点付きセーフティリレー（形 G7SA）
- KM1, KM2 : 強制ガイド接点付きセーフティリレー（形 G7SA）やマグネットコンタクタ
- M : 3相モータ

推奨代替商品
形F3SJ-B□□□□N25シリーズ

マニュアルリセットモード、外部リレーモニタ機能使用時の配線（F3SJ-B□□□□N25）【NPN出力】



- S1 : 外部テストスイッチ（スイッチが不要な場合、24Vに接続）
- S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ
- KM1, KM2 : 強制ガイド接点付きセーフティリレー（形 G7SA）やマグネットコンタクタ
- K1 : 負荷、PLC等（モータ用）

*1.微小負荷用スイッチ（入力仕様：24V、3mA）をご使用ください。
*2. K1が未接続でも形F3SJ-Bは動作します。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。