

生産終了予定商品

セーフティ・リミットスイッチ

形D4B-1□□□N
 形D4B-3□□□N
 形D4B-5□□□N
 形D4B-6□□□N
 形D4B-7□□□N
 形D4B-8□□□N
 形D4B-□3□□N
 形D4B-□6□□N
 形D4B-□B□□N
 形D4B-□□1RN
 形D4B-□□81N
 形D4B-□□87N
 形D4B-□□00N
 形D4B-00□□N
 形D4B-000□N
 形D4B-1112N



推奨代替商品

セーフティ・リミットスイッチ

形D4B-4□□□N
 形D4B-4□□□N
 形D4B-4□□□N
 形D4B-2□□□N
 形D4B-4□□□N
 形D4B-4□□□N
 形D4B-□1□□N
 形D4B-□5□□N
 形D4B-□A□□N
 形D4B-□□16N
 推奨代替商品なし
 推奨代替商品なし
 推奨代替商品なし
 推奨代替商品なし
 推奨代替商品なし
 推奨代替商品なし

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 外観、外形寸法が異なります。
- ・ コンジットサイズ、コンジット位置・数が異なります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形D4B-2□□□N 形D4B-4□□□N	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
形D4B-□1□□N 形D4B-□5□□N 形D4B-□A□□N	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形D4B-□□16N	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-1111N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-1115N	形D4B-4115N	*
形D4B-1116N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-1117N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-1170N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-1171N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-1311N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-1315N	形D4B-4115N	*
形D4B-1316N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-1317N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-1370N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-1511N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-1515N	形D4B-4515N	*
形D4B-1516N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-1517N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-1570N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-1571N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-1611N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-1615N	形D4B-4515N	*
形D4B-1616N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-1617N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-1670N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-1671N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-1A11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-1A15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-1A16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-1A17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-1A70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-1A71N	形D4B-4A71N	6,850
形D4B-1B11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-1B15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-1B16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-1B17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-1B70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-1B71N	形D4B-4A71N	6,850

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-3111N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-3115N	形D4B-4115N	*
形D4B-3116N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-3117N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-3170N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-3171N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-3311N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-3315N	形D4B-4115N	*
形D4B-3316N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-3317N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-3370N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-3371N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-3511N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-3515N	形D4B-4515N	*
形D4B-3516N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-3517N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-3570N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-3571N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-3611N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-3615N	形D4B-4515N	*
形D4B-3616N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-3617N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-3670N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-3671N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-3A11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-3A15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-3A16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-3A17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-3A70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-3A71N	形D4B-4A71N	6,850
形D4B-3B11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-3B15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-3B16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-3B17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-3B70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-3B71N	形D4B-4A71N	6,850

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-5111N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-5115N	形D4B-4115N	*
形D4B-5116N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-5117N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-5170N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-5171N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-5311N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-5315N	形D4B-4115N	*
形D4B-5316N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-5317N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-5370N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-5371N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-5511N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-5515N	形D4B-4515N	*
形D4B-5516N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-5517N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-5570N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-5571N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-5611N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-5615N	形D4B-4515N	*
形D4B-5616N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-5617N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-5670N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-5671N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-5A11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-5A15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-5A16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-5A17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-5A70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-5A71N	形D4B-4A71N	6,850
形D4B-5B11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-5B15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-5B16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-5B17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-5B70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-5B71N	形D4B-4A71N	6,850

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-6111N	形D4B-2111N	5,100
形D4B-6115N	形D4B-2115N	5,500
形D4B-6116N	形D4B-2116N	5,700
形D4B-6117N	形D4B-2117N	5,500
形D4B-6170N	形D4B-2170N	4,550
形D4B-6171N	形D4B-2171N	5,300
形D4B-6311N	形D4B-2111N	5,100
形D4B-6315N	形D4B-2115N	5,500
形D4B-6316N	形D4B-2116N	5,700
形D4B-6317N	形D4B-2117N	5,500
形D4B-6370N	形D4B-2170N	4,550
形D4B-6371N	形D4B-2171N	5,300
形D4B-6511N	形D4B-2511N	5,800
形D4B-6515N	形D4B-2515N	*
形D4B-6516N	形D4B-2516N	6,750
形D4B-6517N	形D4B-2517N	6,750
形D4B-6570N	形D4B-2570N	6,250
形D4B-6571N	形D4B-2571N	6,350
形D4B-6611N	形D4B-2511N	5,800
形D4B-6615N	形D4B-2515N	*
形D4B-6616N	形D4B-2516N	6,750
形D4B-6617N	形D4B-2517N	6,750
形D4B-6670N	形D4B-2570N	6,250
形D4B-6671N	形D4B-2571N	6,350
形D4B-6A11N	形D4B-2A11N	6,250
形D4B-6A15N	形D4B-2A15N	6,250
形D4B-6A16N	形D4B-2A16N	7,300
形D4B-6A17N	形D4B-2A17N	7,300
形D4B-6A70N	形D4B-2A70N	6,850
形D4B-6A71N	形D4B-2A71N	6,850
形D4B-6B11N	形D4B-2A11N	6,250
形D4B-6B15N	形D4B-2A15N	6,250
形D4B-6B16N	形D4B-2A16N	7,300
形D4B-6B17N	形D4B-2A17N	7,300
形D4B-6B70N	形D4B-2A70N	6,850
形D4B-6B71N	形D4B-2A71N	6,850

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-7111N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-7115N	形D4B-4115N	*
形D4B-7116N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-7117N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-7170N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-7171N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-7311N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-7315N	形D4B-4115N	*
形D4B-7316N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-7317N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-7370N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-7371N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-7511N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-7515N	形D4B-4515N	*
形D4B-7516N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-7517N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-7570N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-7571N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-7611N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-7615N	形D4B-4515N	*
形D4B-7616N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-7617N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-7670N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-7671N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-7A11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-7A15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-7A16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-7A17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-7A70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-7A71N	形D4B-4A71N	6,850
形D4B-7B11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-7B15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-7B16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-7B17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-7B70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-7B71N	形D4B-4A71N	6,850

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-8111N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-8115N	形D4B-4115N	*
形D4B-8116N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-8117N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-8170N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-8171N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-8311N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-8315N	形D4B-4115N	*
形D4B-8316N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-8317N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-8370N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-8371N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-8511N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-8515N	形D4B-4515N	*
形D4B-8516N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-8517N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-8570N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-8571N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-8611N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-8615N	形D4B-4515N	*
形D4B-8616N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-8617N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-8670N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-8671N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-8A11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-8A15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-8A16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-8A17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-8A70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-8A71N	形D4B-4A71N	6,850
形D4B-8B11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-8B15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-8B16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-8B17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-8B70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-8B71N	形D4B-4A71N	6,850

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-2311N	形D4B-2111N	5,100
形D4B-2315N	形D4B-2115N	5,500
形D4B-2316N	形D4B-2116N	5,700
形D4B-2317N	形D4B-2117N	5,500
形D4B-2370N	形D4B-2170N	4,550
形D4B-2371N	形D4B-2171N	5,300
形D4B-2611N	形D4B-2511N	5,800
形D4B-2615N	形D4B-2515N	*
形D4B-2616N	形D4B-2516N	6,750
形D4B-2617N	形D4B-2517N	6,750
形D4B-2670N	形D4B-2570N	6,250
形D4B-2671N	形D4B-2571N	6,350
形D4B-2B11N	形D4B-2A11N	6,250
形D4B-2B15N	形D4B-2A15N	6,250
形D4B-2B16N	形D4B-2A16N	7,300
形D4B-2B17N	形D4B-2A17N	7,300
形D4B-2B70N	形D4B-2A70N	6,850
形D4B-2B71N	形D4B-2A71N	6,850
形D4B-4311N	形D4B-4111N	5,100
形D4B-4315N	形D4B-4115N	*
形D4B-4316N	形D4B-4116N	5,700
形D4B-4317N	形D4B-4117N	5,700
形D4B-4370N	形D4B-4170N	4,550
形D4B-4371N	形D4B-4171N	5,300
形D4B-4611N	形D4B-4511N	5,800
形D4B-4615N	形D4B-4515N	*
形D4B-4616N	形D4B-4516N	6,750
形D4B-4617N	形D4B-4517N	6,750
形D4B-4670N	形D4B-4570N	6,250
形D4B-4671N	形D4B-4571N	6,350
形D4B-4B11N	形D4B-4A11N	6,250
形D4B-4B15N	形D4B-4A15N	*
形D4B-4B16N	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-4B17N	形D4B-4A17N	7,300
形D4B-4B70N	形D4B-4A70N	6,850
形D4B-4B71N	形D4B-4A71N	6,850
形D4B-111RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-131RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-151RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-161RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-1A1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-1B1RN	形D4B-4A16N	7,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

*お問い合わせください

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-211RN	形D4B-2116N	5,700
形D4B-231RN	形D4B-2116N	5,700
形D4B-251RN	形D4B-2516N	6,750
形D4B-261RN	形D4B-2516N	6,750
形D4B-2A1RN	形D4B-2A16N	7,300
形D4B-2B1RN	形D4B-2A16N	7,300
形D4B-311RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-331RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-351RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-361RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-3A1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-3B1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-411RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-431RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-451RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-461RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-4A1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-4B1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-511RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-531RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-551RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-561RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-5A1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-5B1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-611RN	形D4B-2116N	5,700
形D4B-631RN	形D4B-2116N	5,700
形D4B-651RN	形D4B-2516N	6,750
形D4B-661RN	形D4B-2516N	6,750
形D4B-6A1RN	形D4B-2A16N	7,300
形D4B-6B1RN	形D4B-2A16N	7,300
形D4B-711RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-731RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-751RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-761RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-7A1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-7B1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-811RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-831RN	形D4B-4116N	5,700
形D4B-851RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-861RN	形D4B-4516N	6,750
形D4B-8A1RN	形D4B-4A16N	7,300
形D4B-8B1RN	形D4B-4A16N	7,300

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格 (¥)
形D4B-1181N	推奨代替商品はありません。	
形D4B-1381N		
形D4B-1581N		
形D4B-1681N		
形D4B-1A81N		
形D4B-1B81N		
形D4B-2181N		
形D4B-2381N		
形D4B-2581N		
形D4B-2681N		
形D4B-2A81N		
形D4B-2B81N		
形D4B-3181N		
形D4B-3381N		
形D4B-3581N		
形D4B-3681N		
形D4B-3A81N		
形D4B-3B81N		
形D4B-4181N		
形D4B-4381N		
形D4B-4581N		
形D4B-4681N		
形D4B-4A81N		
形D4B-4B81N		
形D4B-5181N		
形D4B-5381N		
形D4B-5581N		
形D4B-5681N		
形D4B-5A81N		
形D4B-5B81N		
形D4B-6181N		
形D4B-6381N		
形D4B-6581N		
形D4B-6681N		
形D4B-6A81N		
形D4B-6B81N		
形D4B-7181N		
形D4B-7381N		
形D4B-7581N		
形D4B-7681N		
形D4B-7A81N		
形D4B-7B81N		

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格 (¥)
形D4B-8181N	推奨代替商品はありません。	
形D4B-8381N		
形D4B-8581N		
形D4B-8681N		
形D4B-8A81N		
形D4B-8B81N		
形D4B-1187N		
形D4B-1387N		
形D4B-1587N		
形D4B-1687N		
形D4B-1A87N		
形D4B-1B87N		
形D4B-2187N		
形D4B-2387N		
形D4B-2587N		
形D4B-2687N		
形D4B-2A87N		
形D4B-2B87N		
形D4B-3187N		
形D4B-3387N		
形D4B-3587N		
形D4B-3687N		
形D4B-3A87N		
形D4B-3B87N		
形D4B-4187N		
形D4B-4387N		
形D4B-4587N		
形D4B-4687N		
形D4B-4A87N		
形D4B-4B87N		
形D4B-5187N		
形D4B-5387N		
形D4B-5587N		
形D4B-5687N		
形D4B-5A87N		
形D4B-5B87N		
形D4B-6187N		
形D4B-6387N		
形D4B-6587N		
形D4B-6687N		
形D4B-6A87N		
形D4B-6B87N		


生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4B-7187N	推奨代替商品はありません。	
形D4B-7387N		
形D4B-7587N		
形D4B-7687N		
形D4B-7A87N		
形D4B-7B87N		
形D4B-8187N		
形D4B-8387N		
形D4B-8587N		
形D4B-8687N		
形D4B-8A87N		
形D4B-8B87N		
形D4B-1100N		
形D4B-1500N		
形D4B-1A00N		
形D4B-2100N		
形D4B-2500N		
形D4B-2A00N		
形D4B-3100N		
形D4B-3500N		
形D4B-3A00N		
形D4B-5100N		
形D4B-5500N		
形D4B-5A00N		
形D4B-6100N		
形D4B-6500N		
形D4B-6A00N		
形D4B-7100N		
形D4B-7500N		
形D4B-7A00N		
形D4B-0010N		
形D4B-0070N		
形D4B-0071N		
形D4B-0081N		
形D4B-0087N		
形D4B-0001N		
形D4B-0005N		
形D4B-0006N		
形D4B-0007N		
形D4B-000RN		
形D4B-0100N		
形D4B-1112N		

外形寸法


生産終了予定商品

形D4B-1□□□N、形D4B-3□□□N




コンジットサイズ：
PG13.5もしくは1/2-14NPT

形D4B-5□□□N、形D4B-6□□□N
形D4B-7□□□N、形D4B-8□□□N



推奨代替商品


形D4B-4□□□N



コンジットサイズ以外は
変更ありません。

コンジットサイズ：M20

形D4B-4□□□N



外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>形D4B-□□1RN</p>	<p>形D4B-□□16N</p>

その他仕様

生産終了予定商品 形D4B-□3□□N、-□6□□N、-□B□□N	推奨代替商品 形D4B-□1□□N、-□5□□N、-□A□□N
<p>● 接点仕様 金メッキあり</p>	<p>金メッキなし 注) 定格に変更はありません。</p>

2011年9月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。