



生産終了商品

集合型漏電リレー



形K6EM-PS(電源部)

形K6EM-U(検出ユニット)



推奨代替商品

形AGD-U2(電源部)

形AGD-UE2(検出ユニット)

1998年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・復帰方式は出力接点、漏電表示LED共に自動復帰から出力接点は自動、手動切替、漏電表示LEDは手動復帰になります。
- ・JIS C8374規格準拠から消防法検定品になります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形AGD-U2							
形AGD-UE2							

- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- x: 変更大
- : 該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法



生産終了商品
形K6EM-PS

推奨代替商品
形AGD-U2

外形寸法

外形寸法


外形寸法は同一です



取付寸法

取付寸法

取付寸法は同一です



注. パネルの正面から見た図です。

接続（内部接続、端子配置）

生産終了商品
形K6EM-PS
形K6EM-U

推奨代替商品
形AGD-U2
形AGD-UE2

電源部


形K6EM-PS

電源部

形AGD-U2


内部接続は同一です。

形OTG
変流器より



検出ユニット


形K6EM-U



検出ユニット（形K6EM-U）

検出ユニット

形AGD-UE2



検出ユニット（形AGD-UE2）


端子配置

形K6EM-PS

端子配置

形AGD-U2

端子配置は同一です。




代替形式一覧

名称	生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
電源部	形K6EM-PS	形AGD-U2	54,600
検出ユニット	形K6EM-U	形AGD-UE2	9,250

異なる特性比較

項目	形式	生産終了商品	推奨代替商品
		形K6EM-PS、-U	形AGD-U2、-UE2
制御電源電圧		AC100/200V	
定格周波数		50/60Hz	
定格感度電流		50-100-200-400-800mA	
復帰方式		自動	自動 (漏電表示LEDは手動)
接点構成		1c(本体出力) 1a(各ユニット出力)	
消費電力		10回路使用時 常時20VA以下 動作時25VA以下	

付属品

	形K6EM-PS	形AGD-U2
外付プザー		
		<p>取り付け穴加工寸法</p> 