



生産終了商品

漏電ブレーカ



形K6W 全シリーズ





推奨代替商品

推奨代替商品はありません

1998年3月末生産終了

外形寸法/取付寸法


<p>生産終了商品</p> <p>形K6W-B 形K6W-B -V 形K6W-C 形K6W-C -V</p>	<p>推奨代替商品</p> <p>推奨代替商品はありません</p>
<p>外形寸法</p> 	<p>外形寸法</p> <p>推奨代替商品はありません</p>
<p>取付寸法</p> 	<p>取付寸法</p> <p>推奨代替商品はありません</p>

接続（内部接続）

生産終了商品
形K6Wシリーズ


漏電保護用

形K6W-B
形K6W-C



漏電保護 + 過電圧検出保護用

形K6W-B -V
形K6W-C -V



代替形式一覧

種類	生産終了商品	推奨代替商品
漏電保護専用	形K6W-B2 形K6W-B2A 形K6W-C2 形K6W-C2A	推奨代替商品はありません*
漏電保護 + 過電圧検出保護用	形K6W-B2-V 形K6W-B2A-V 形K6W-C2-V 形K6W-C2A-V	推奨代替商品はありません

* 推奨代替商品はありませんが、漏電保護専用の他社相当品があります。
ただし過電圧検出保護付きはありません。

ご参考

テンパール工業製 形GR-7B 漏電保護専用漏電ブレーカ

主な仕様

項目	形式	
	生産終了商品	
	形K6W-B	形K6W-C
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
定格電流	15A	
定格感度電流	15mA	30mA
定格不動作電流	7.5mA	15mA
動作時間	0.1s (高速型)	
極数	2	
使用周囲温度	-20 ~ +50 (ただし氷結しないこと)	