

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

カタログ名

『プリント基板用商品総合カタログ '98』( '97年11月発行 ) カタログ番号 SA00-205 )

注. 『プリント基板用商品総合カタログ '96 ~ '97』は正しく記載されていますので訂正不要

掲載個所

271ページ 形G2Rの「性能 標準リレー」の「1極」の「耐電圧」のスペック

性能  
標準リレー

項目	1極	2極
接触抵抗 *1	30m 以下	50m 以下
動作時間	15ms以下	
復帰時間	AC10ms以下 DC5ms以下 ( 20ms以下 *3 )	
最大開閉 ひん度	18,000回/h 1,800回/h	
絶縁抵抗 *2	1,000M 以上	
耐電圧 *4	コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min 異極接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min	コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min 異極接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動	耐久	10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm
	誤動作	10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm

正誤内容

誤	➡	正
AC5,000V		AC1,000V

対応方法

次回増刷時に修正いたします。