

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

カタログ名

『電子温度調節器総合カタログ '96 ~ '97』('98年2月発行) (カタログ番号 SAOO-204)

掲載箇所

404ページ 「補償導線」の「種類 / 標準価格」の表

種類/標準価格 (納期についてはお取引先会社にお問い合わせください)
表示価格には消費税が含まれておりません。

熱電対の種類	耐性能	補償導線長さ(m) 外装	1	標準価格 (¥)	2	標準価格 (¥)	4	標準価格 (¥)	8	標準価格 (¥)
			形式		形式		形式		形式	
R	一般用	全ビニール被覆 (防水用)	WPRG 1M	450	WPRG 2M	650	WPRG 4M	1,050	WPRG 8M	1,850
	耐熱用	全ガラスウール被覆	WPRH 1M	500	WPRH 2M	750	WPRH 4M	1,250	WPRH 8M	2,250
		全ガラスウール被覆 ステンレス外シールド	WPRH6 1M	600	WPRH6 2M	950	WPRH6 4M	1,650	WPRH6 8M	3,050
K (CA)	一般用	全ビニール被覆 (防水用)	WCAG 1M	450	WCAG 2M	650	WCAG 4M	1,050	WCAG 8M	1,850
	耐熱用	全ガラスウール被覆	WCAH 1M	500	WCAH 2M	750	WCAH 4M	1,250	WCAH 8M	2,250
		全ガラスウール被覆 ステンレス外シールド	WCAH6 1M	600	WCAH6 2M	950	WCAH6 4M	1,650	WCAH6 8M	3,050
J (IC)	一般用	全ビニール被覆 (防水用)	WICG 1M	450	WICG 2M	650	WICG 4M	1,050	WICG 8M	1,850
	耐熱用	全ガラスウール被覆	WICH 1M	500	WICH 2M	750	WICH 4M	1,250	WICH 8M	2,250
		全ガラスウール被覆 ステンレス外シールド	WICH6 1M	600	WICH6 2M	950	WICH6 4M	1,650	WICH6 8M	3,050

正誤内容

変更前	変更後
WCAH 8M	WCAH6 8M

対応方法

次回増刷時に修正いたします。