















# 軸流ファン

## 機能/仕様一覧セレクション

項目	分類	樹脂羽根タイプ				
	形式	形R89F				
	商品名称	ACフリー入力軸流ファン			DC軸流ファン	
外観						
サイズ(mm)		□92×t38	□120×t38	□92×t25	□120×t25	□120×t38
形式		形R89F-MS0938□P	形R89F-MS1238HP	形R89F-DS0925□	形R89F-DS1225□	形R89F-DS1238□
定格電圧		AC100-240V			DC24V	
回転速度		低速、高速				
引出端子		端子タイプ			リード線タイプ	
安全規格		CEマーキング、EAC、RCM、PSE、UL			CEマーキング、EAC、RCM、UL/CSA	
標準価格(¥)		7,900	7,950	5,350	5,700	7,250

項目	分類	樹脂羽根タイプ				
	形式	形R87F				
	商品名称	AC軸流ファン				
外観						
サイズ(mm)		□80×t25	□80×t38	□92×t25	□120×t25	□120×t38
形式		形R87F-A□A83□	形R87F-A□A85□P	形R87F-A□A93□P	形R87F-A□A13□P	形R87F-A□A15□P
定格電圧		100、115、200、230V				
回転速度		低速、高速				低速、中速、高速
引出端子		リード線タイプ		端子タイプ		
安全規格		CEマーキング、UL/CSA	CEマーキング、PSE、UL/CSA		CEマーキング、PSE、cULus	
標準価格(¥)		2,400	2,400	2,400	2,400	2,500

項目	分類	金属羽根タイプ					
	形式	形R87T					
	商品名称	耐水型AC軸流ファン	AC軸流ファン				
外観							
サイズ(mm)		□80×t25	□80×t38	□120×t38	φ150×t38	φ150×t55	□120×t38
形式		形R87T-A□A83H	形R87T-A□A85H	形R87T-A□A15□P	形R87T-A□A05H	形R87T-A□A07H	形R87T-A□A15H-WR
定格電圧		100、115、200、230V					
回転速度		高速		中速、高速	高速		
引出端子		リード線タイプ			端子タイプ	リード線タイプ	
安全規格		CEマーキング、UL		CEマーキング、PSE、cULus	CEマーキング、UL		CEマーキング、cUL
標準価格(¥)		3,050	3,200	3,100	5,500	6,150	3,450

項目	分類	ボックスファン		
	形式	形R87B		
	商品名称	ボックスファン		
外観				
サイズ (mm)	180×180×64.5	180×305×64.5	180×430×64.5	
形式	形R87B-□A□A15□PF(R)	形R87B-□A□A15□PF(R)2	形R87B-□A□A15□PF(R)3	
定格電圧	100、115、200、230V			
回転速度	低速、中速、高速			
引出端子	端子タイプ			
安全規格 *	CEマーキング適合、PSE、cULus			
標準価格 (¥)	11,800~12,500	19,500~21,000	27,000~28,800	

\*安全規格対応はファンのみです。