































機能/仕様一覧セレクション

分類		汎用電子カウンタ			トータル/タイムカウンタ	
		プリセットカウンタ/タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ/タコメータ	トータルカウンタ/ タイムカウンタ	
動作 モード	機能	<ul style="list-style-type: none"> ・1段/2段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ ・バッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・タコメータ 	<ul style="list-style-type: none"> ・1段/2段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ ・バッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・形H7GP-C トータルカウンタ ・形H7GP-T タイムカウンタ 	
	タコメータ機能	●(-AW、-AUのみ)	●	●(-AW□のみ)	—	
形式		形H7CC-A	形H7CC-R	形H7BX	形H7GP	
商品名称		電子カウンタ	デジタルタコメータ	電子カウンタ	トータルカウンタ/ タイムカウンタ	
外観/前面サイズ(mm)		 DIN48×48	 DIN48×48	 DIN72×72	 DIN48×24	
特長		<ul style="list-style-type: none"> ・白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザインを採用 ・6桁すべて上下キーを配置、設定時の操作回数軽減。各キーが点灯する操作ガイドでわかりやすい操作を実現 ・寿命を想定し事前に交換時期をお知らせ 			<ul style="list-style-type: none"> ・明るく、見やすいネガLCD表示。 	<ul style="list-style-type: none"> ・見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現 ・DIN48×24サイズのトータルカウンタ/タイムカウンタ
取り付け	表面 	●	●	—	—	
	盤面 (パネル埋込み) 	●	●	●	●	
	DIN レール 	●	●	—	—	
	プリント基板 	—	—	—	—	
サイズ (mm)	前面(W×H)	48×48	48×48	72×72	48×24	
	奥行き(D)(全長)	65~84.1	65~84.1	106、113	84.55	
種類		プリセットカウンタ/ タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ/ タコメータ	トータルカウンタ/ タイムカウンタ	
計数速度		  タコメータ機能のみ: 	   ※形H7CC-R11W□のみ	  タコメータ機能のみ: 	  時間単位  	
表示	文字色	白/緑(ネガLCD)	白/緑(ネガLCD)	赤/緑(ネガLCD)	ネガLCD (赤色LEDバックライト付き)	
	桁数	6桁	6桁	6桁	6桁	
設定スイッチ		桁キー	桁キー	桁キー	—	
プリスケール		●	●	●	—	
端子構造		端子台タイプ、ソケットタイプ (8ピン、11ピン)	ソケットタイプ(11ピン)	端子台タイプ	端子台タイプ	
前面防水		●	●	●	●	
取得規格*		CE、UL、CSA	CE、UL、CSA	CE、UL、CSA	CE、UL、CSA	
標準価格(¥)		17,100~25,500	21,000、31,000	39,000、46,500	14,000、17,400	

*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

トータル/タイムカウンタ				用途対応カウンタ
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ
・トータルカウンタ ・タイムカウンタ	・トータルカウンタ	・タイムカウンタ	・デジタルタコメータ	・プリセットカウンタ ・タイムカウンタ ・トータルカウンタ ・トータルタイムカウンタ ・積算タイマ
—	—	—	●	—
形H7HP	形H7EC-N	形H7ET-N	形H7ER-N	形H8BM-R
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	小形トータルカウンタ	小形タイムカウンタ	小形タコメータ	マルチカウンタ/タイマ
 DIN72×36	 DIN48×24	 DIN48×24	 DIN48×24	 DIN72×72
・見やすさとIP66耐油形 相当の耐水性、耐油性を実現 ・DIN72×36サイズの トータルカウンタ/ タイムカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上 した小型トータルカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上 した小型タイムカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上 した小型デジタルタコメータ	・9台のカウンタ(タイマ)を内 蔵。 ・機械の使用回数・時間を計り、 メンテナンス時期を予報
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	● (オンボードタイプのみ)	● (オンボードタイプのみ)	—	—
72×36	44.8×22.4、48×24	44.8×22.4、48×24	48×24	75×75
70.35	21.1~55.5	21.1~55.5	53.5~55.5	85.7
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ ※9台のカウンタ(タイマ)を内 蔵
 時間単位 99999.9h 99h59min59s		時間単位 999999.9h 999h59min59s 9999h59.9min 3999d23.9h		
ネガLCD (赤色LEDバックライト付き)	モノクロLCD ※バックライト付きタイプ有り	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト付き	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト付き	モノクロLCD
6桁、8桁	8桁	7桁	4桁、5桁	6桁
—	—	—	—	操作キー
—	—	—	—	—
端子台タイプ	端子台タイプ、 オンボードタイプ	端子台タイプ、 オンボードタイプ	端子台タイプ	端子台タイプ
●	●	●	●	●
CE、UL、CSA	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA
19,700~25,000	5,900~7,900	7,500~9,850	7,900~10,000	73,000、77,000