

微小接点間隔でスナップアクション機構をもち規定された動きと力で開閉。分割接触形・維持接触形・防滴形・高容量形・直流専用も用意



高精度、豊富な種類を誇る マイクロスイッチのベストセラー

一般用基本スイッチ

形Z



まずは
これ!

- ・遮断容量15Aと大きく・高精度
- ・最もポピュラーで実績大
- ・高感度、防滴形など豊富な種類

高容量タイプ
なら

直流電流タイプ
なら

独立2c接点
タイプなら

高温動作タイプ
なら

高容量形基本スイッチ 形A



- ・電流容量20A
- ・突入電流75A

磁気吹消基本スイッチ 形X



- 磁気吹消用
- 永久磁石内蔵

双極双投基本スイッチ 形DZ



- 独立した
- 2回路開閉用

高温用基本スイッチ 形TZ



- 400°Cの高温でも
- 安定動作が可能

豊富なアクチュエータよりお選び下さい。



形 Z



形 A



形 X



形 DZ



形 TZ



ピン
押しボタン形



パネル取り付け
押しボタン形




パネル取り付け
ローラ・押しボタン形



リーフ・
スプリング形



ヒンジ・レバー形



ローラ・リーフ・
スプリング形



ヒンジ・ローラ
レバー形

	形 Z	形 A	形 X	形 DZ	形 TZ
ピン 押しボタン形	●	●	●	●	●
パネル取り付け 押しボタン形	●	●	●	●	●
パネル取り付け ローラ・押しボタン形	●	●	●	●	●
リーフ・ スプリング形	●	●	●	●	●
ヒンジ・レバー形	●	●	●	●	●
ローラ・リーフ・ スプリング形	●	●	●	●	●
ヒンジ・ローラ レバー形	●	●	●	●	●