

おすすめセレクション

小規模装置からライン全体までフレキシブルに対応する  
プログラマブルコントローラ

お求めのコントローラのタイプから選ぶ

モジュールタイプ  
が欲しい

コンパクトタイプ  
が欲しい

ラックマウント  
タイプが欲しい

入出力点数が  
2560点までの  
タイプが欲しい

入出力点数が  
320点までの  
タイプが欲しい

入出力点数  
180点までの  
タイプが欲しい

入出力点数  
5120点までの  
タイプが欲しい

最大プログラム容量  
400Kステップが  
欲しい

最大プログラム容量  
60Kステップが  
欲しい

最大プログラム容量  
20Kステップが  
欲しい

最大プログラム容量  
10Kステップ/  
最大データメモリ容量  
32Kワードが  
欲しい

最大プログラム容量  
10Kステップ/  
最大データメモリ容量  
16Kワードが  
欲しい

二重化ユニットの  
オンライン脱着が  
したい

プログラマブルコントローラ  
形CJ2H

プログラマブルコントローラ  
形CJ2M

プログラマブルコントローラ  
形CP1H

プログラマブルコントローラ  
形CP1L

プログラマブルコントローラ  
形CP2E

プログラマブルコントローラ  
形CS1G/H

プログラマブルコントローラ  
形CS1D

