

おすすめセレクション

小規模装置からライン全体までフレキシブルに対応する
プログラマブルコントローラ

お求めのコントローラのタイプから選ぶ

モジュールタイプ
が欲しい

コンパクトタイプ
が欲しい

ラックマウント
タイプが欲しい

入出力点数が
2560点までの
タイプが欲しい

入出力点数が
320点までの
タイプが欲しい

入出力点数
180点までの
タイプが欲しい

入出力点数
5120点までの
タイプが欲しい

最大プログラム容量
400Kステップが
欲しい

最大プログラム容量
60Kステップが
欲しい

最大プログラム容量
20Kステップが
欲しい

最大プログラム容量
10Kステップ/
最大データメモリ容量
32Kワードが
欲しい

最大プログラム容量
10Kステップ/
最大データメモリ容量
16Kワードが
欲しい

二重化ユニットの
オンライン脱着が
したい

プログラマブルコントローラ
形CJ2H

プログラマブルコントローラ
形CJ2M

プログラマブルコントローラ
形CP1H

プログラマブルコントローラ
形CP1L

プログラマブルコントローラ
形CP2E

プログラマブルコントローラ
形CS1G/H

プログラマブルコントローラ
形CS1D

