

予備品 NS/NT31 631 シリーズ

1. 予備品とは

制御の中核を担うプログラマブルコントローラ(PLC)は、数多くの部品で構成されていますが、その部品は無期限に使えるものでなく、耐用年数に合わせて交換することが必要です。万が一、PLC が故障した場合、システム復旧に多大な時間を費やすとともに、稼働停止による損失を生じることになり、故障時の対応用に予備品の準備を、お願い致します。

2. 予備品保管時の注意点

予備品(ユニット)を長期保存する場合、定期的(約3年に1回)に通電し、電解コンデンサの機能維持(電解液補修のための通電)、及び、動作確認することをお奨めします。

3. 予備品一覧表

NT31/631 シリーズ

品名	交換品形式名	対象ユニット	数量	備考
電池	C500-BAT08	NT31/NT31C/NT631/NT631C	1～2個	
交換用バックライト	NT31C-CFL01	NT31/NT31C	1～2個	NT31-ST122-V2/NT31C-ST142-V2 はユーザ交換不可
	NT631C-CFL01	NT631C-ST151	1～2個	NT631C-ST152-V2 はユーザ交換不可
	NT631C-CFL02	NT631C-ST141	1～2個	
反射保護シート	NT610C-KBA04	NT631/NT631C	各形式につき1個以上	5枚1組
	NT30-KBA04	NT31/NT31C	各形式につき1個以上	
保護カバー	NT610C-KBA05	NT631/NT631C	各形式につき1個以上	5枚1組
	NT30-KBA05	NT31/NT31C	各形式につき1個以上	
耐薬品カバー	NT625-KBA01	NT631/NT631C	各形式につき1個以上	
	NT30-KBA01	NT31/NT31C	各形式につき1個以上	
オプションボード	NT-DRT21		各形式につき1個以上	NTの背面に装着するユニット
変換機	NT-AL001		各形式につき1個以上	RS-232CとRS-422Aを変換するユニット
接続ケーブル	XW2Z-***T、XW2Z-***T-1、XW2Z-***T-2		各形式につき1個以上	NTとPLCを接続するケーブル
	XW2Z-***S		各形式につき1個以上	NTとPLCを接続するケーブル
メモリユニット	NT-MF261		各形式につき1個以上	画面データやシステムの読書きを行うユニット
ツールケーブル	XW2Z-S002、XW2Z-S001、CV500-CN228		各形式につき1個以上	NTとパソコンを接続するケーブル
プリンタケーブル	NT-CNT21/PC-9801N-19		各形式につき1個以上	NTとプリンタを接続するケーブル

NS シリーズ


品名	交換品形式名	対象ユニット	数量	備考
電池	CJ1W-BAT01	NS5-V1/8-V1/10-V1/12-V1	1～2 個	
	C500-BAT08	NS10/12	1～2 個	
	CPM2A-BAT01	NS7	1～2 個	
反射保護シート	NS12-KBA04	NS10/12	1 個	表面部のみ 5 枚 1 組
	NS7-KBA04	NS7/8	1 個	
	NT30-KBA04	NS5	1 個	
保護カバー	NS12-KBA05	NS10/12	各形式につき 1 個以上	表面写りこみ防止加工あり
	NS7-KBA05	NS7/8	各形式につき 1 個以上	
	NT31C-KBA05	NS5	各形式につき 1 個以上	
保護カバー	NS12-KBA05N	NS10/12	各形式につき 1 個以上	透明
	NS7-KBA05N	NS7/8	各形式につき 1 個以上	
	NT31C-KBA05N	NS5	各形式につき 1 個以上	
オプションボード	NS-CLK21、NS-CA001/CA002		各形式につき 1 個以上	NS の背面に装着するユニット
変換機	NS-AL002、CJ1W-CIF11、NT-AL001		各形式につき 1 個以上	RS-232C と RS-422A を変換するユニット
接続ケーブル	XW2Z-***T、XW2Z-***T-1、XW2Z-***T-2		各形式につき 1 個以上	NS と PLC を接続するケーブル
メモリカード	HMC-EF***		各形式につき 1 個以上	画面データとシステムの転送用には 30MB 以上を準備してください。
ツールケーブル	XW2Z-S002		各形式につき 1 個以上	NS とパソコンを接続するケーブル
USB ホストケーブル	NS-U52/NS-US22		各形式につき 1 個以上	NS とプリンタを接続するケーブル

4. 保管環境

NS シリーズ

保存周囲温度	-20～60 (注 1)
保存周囲湿度	10～90%RH(0～40) 10～60%RH(40～50) (結露しないこと) (注 1)

注 1: 下図を参照ください。(詳細はマニュアル参照してください。)



NT シリーズ

保存周囲温度	-20～60
保存周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)