

ACサーボシステム 1Sシリーズ

4~15kWをラインアップ




HIGH CAPACITY
UP TO
15kW

Safety over
EtherCAT[®]  EtherCAT[®] 



- 設置の効率化
7.5kWまで同一高さ
- 簡単接続
脱着式コネクタ採用
- フレキシブルなモータ設置
回転式コネクタ採用
- 全機種23ビットバッテリーレス
ABSエンコーダ搭載




1Sシリーズ コンセプト

設置の効率化

高さを統一することにより盤内の熱だまりを解消

制御盤内 180mmの高さに統一




簡単接続

脱着式コネクタ採用
(15kW(200V)を除く)




15kW(200V)も簡単な
配線方式を採用



フレキシブルな設置が可能な 回転式コネクタ採用 (4~15kW)


自由なケーブル引き出し方向を実現

例) 23Mコネクタタイプの回転角



全機種23ビット バッテリーレスABSエンコーダ搭載

- ・50W~15kWまでラインアップ
- ・バッテリーレスによるメンテナンス軽減とスペース削減
- ・ABSエンコーダにより原点復帰不要



詳しくは、「ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ(SBCE-082)」を参照してください。

Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。

EtherCAT® およびSafety over EtherCAT® は登録商標かつ特許取得済みの技術であり、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)の許諾を受けています。

その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。

本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。

本誌には主に機種のご選定に必要な
内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は
掲載していません。
ご使用上の注意事項等、
ご使用の際に必要な内容につきましては、
必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先 お客様相談室

フリー
通話 0120-919-066
携帯電話・PHS・IP電話
などからのご利用は 055-982-5015 (通話料が
かかります) FAX 055-982-5051

●その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は
貴社のお取引先、または貴社担当
オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン
販売拠点は、Webページでご案内
しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。