


C□□P用 リプレースキット (CJ2M置換タイプ)

## 形C□□P-KIT□□□-CJ

C□□PからCJ2Mへ 資産活用で「簡単」「安心」なリプレース


C□□P用リプレースキット (CJ2M置換タイプ)  
形C□□P-KIT□□□-CJは、  
オムロン製プログラマブルコントローラ  
C60P/C40P/C28P/C20Pを  
CJ2Mシステムに置き換えるための商品です。



ハード資産  
を活かす

### 今までの端子台使用で配線を再利用

C□□Pの入出力の端子台、取り付け穴をそのまま利用し、  
リプレース工事期間を大幅に短縮できます。



ソフト資産  
を活かす

### “機種変更”するだけの簡単プログラム変換

CX-Programmerで、C□□PのプログラムをCJ2Mへ変換可能です。



## 種類／標準価格

置換元のC□□Pに対して、使用可能なリプレースキットの形式は以下の通りです。購入に関しては、当社販売員にご相談ください。

置換元		置換先		
対象CPU形式	対象増設I/O形式	リプレースキット形式	搭載CPU形式	標準価格
形C60P-CDR-A	—	形C60P-KITA00-CJ	形CJ2M-CPU11	オープン価格
	形C20P-EDR-A	形C60P-KITA20-CJ		
	形C28P-EDR-A	形C60P-KITA28-CJ		
	形C40P-EDR-A	形C60P-KITA40-CJ		
	形C60P-EDR-A	形C60P-KITA60-CJ	形CJ2M-CPU12	
形C40P-CDR-A	—	形C40P-KITB00-CJ	形CJ2M-CPU11	
	形C20P-EDR-A	形C40P-KITB20-CJ		
	形C28P-EDR-A	形C40P-KITB28-CJ		
	形C40P-EDR-A	形C40P-KITB40-CJ		
	形C60P-EDR-A	形C40P-KITB60-CJ		
形C28P-CDR-A	—	形C28P-KITC00-CJ	形CJ2M-CPU11	
	形C20P-EDR-A	形C28P-KITC20-CJ		
	形C28P-EDR-A	形C28P-KITC28-CJ		
形C20P-CDR-A	—	形C20P-KITD00-CJ	形CJ2M-CPU11	
	形C20P-EDR-A	形C20P-KITD20-CJ		

注1. 上記以外の置換元システム構成については、置換先のリプレースキット形式はございません。

注2. 置換の際は以下の点にご注意ください。・C□□PがDINレール接続されている場合、穴開け工が必要です。・変換したプログラムは確認の上、ご使用ください。

## 関連マニュアル

置換元：C□□P		置換先：CJ2M	
Man.No	マニュアル名称	Man.No	マニュアル名称
SBCC-379	C20P/C28P/C40P/C60P プログラマブルコントローラ Cパッケージタイプ ユーザーズマニュアル(ハード編)	SBCA-349	CJシリーズ CJ2 CPUユニット ユーザーズマニュアル ハードウェア編
		SBCA-350	CJシリーズ CJ2 CPUユニット ユーザーズマニュアル ソフトウェア編
SBCC-380	C20P/C28P/C40P/C60P プログラマブルコントローラ Cパッケージタイプ ユーザーズマニュアル(プログラミング編)	SBCA-351	CS/CJ/NSJシリーズ コマンドリファレンス マニュアル

記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載していません。  
ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先  
お客様相談室

フリーダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。  
電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

■営業時間：8:00～21:00 ■営業日：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。  
FAX **055-982-5051** / [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

●その他のお問い合わせ  
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。  
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。  
**www.fa.omron.co.jp**  
緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は