



生産終了予定商品

ファジィ温度調節器

形E5AF(基本タイプ)



推奨代替商品

形E5AK

2003年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点







- ・ 外乱対応のファジィ機能がありません。
- ・ 内部スイッチ設定がソフトパラメータ設定になります。
- ・ 通信および伝送機能付の接続端子はすべて端子台方式となります。
- ・ 電流出力ユニット 形E53-Cをご使用の場合は、形E53-C3に変更が必要です。
- ・ SPシフト入力機能はマルチSP機能での代替となります。
- ・ BCD通信タイプは代替品がありませんので、シリアル通信での置換をお願いします。
- ・ 密着取付はできません。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E5AK				×		×	

: 完全互換
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 : 該当する仕様がありません

外形寸法 / 取付寸法


生産終了予定商品 形E5AF	推奨代替商品 形E5AK
	
	
<p>取り付け加工寸法</p> 	<p>取り付け加工寸法</p> <p>単位: mm</p> 
<p> $L = (96N - 3.5) \frac{1}{0}$ (N個横密着取り付けのとき) </p> <p> 注1. 取り付けパネルの板厚は1~8mmが適当です。 2. 密着取り付けが可能です。(ただし横方向のみ) </p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取り付けパネル厚は1~8mmです。 ・ 上下左右とも密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)

生産終了商品と代替推奨商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E5AF-A	形E5AK-AA2B	40,000
形E5AF-AF	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AF-AF-X	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AF-AH	形E5AK-AA2B	40,000
形E5AF-AHF	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AF-AHF-X	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AF-A01	形E5AK-AA201FB	56,000
形E5AF-A02	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AF-A02-X	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AF-A03	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AF-A03-X	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AF-A20 *	形E5AK-AA201FB	56,000
形E5AF-AH01	形E5AK-AA201FB	56,000
形E5AF-AH02	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AF-AH02-X	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AF-AH03	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AF-AH03-X	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AF-AH20 *	形E5AK-AA201FB	56,000


* BCD通信タイプについては、代替機種例としてRS-232Cタイプを記述しておりますが、接続する上位ホストに合わせてご確認ください。

端子配置 / 内部接続



端子配置 / 内部接続

推奨代替商品
形E5AK



異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品 形E5AF	推奨代替商品 形E5AK
消費電力		AC100-240V 約15VA AC24V 約11VA DC24V 約7W	AC100-240V 約16VA AC24V 約12VA DC24V 約8W
制御機能		ファジィ推論による外乱応答性向上機能	ファジィ推論機能なし

ソケット・保持金具・付属品

生産終了予定商品 形E5AF	推奨代替商品 形E5AK
取りつけ金具(付属)	取りつけ金具(付属)