



生産終了予定商品

デジタルタイマ



形H5CLシリーズ

推奨代替商品

形H5CXシリーズ

2004年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 端子配列が一部異なります。
- ・ ディップスイッチの列数と配列が異なります。
- ・ キープロテクトはスライドスイッチでの設定となります。
- ・ 外部供給電源がありません。
- ・ 信号入力が無電圧 / 電圧入力の切替式となっています。
- ・ 外装色が生産終了品と同じライトグレー色については受注生産となります。

生産終了商品との相違点



形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H5CXシリーズ	× *						

- ： 完全互換
- ： ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- ： 該当する仕様がありません
- * 従来と同じライトグレー色については受注生産となります。


外形寸法

生産終了予定商品 形H5CLシリーズ

形H5CL-A/-AS





取り付け穴加工寸法




推奨代替商品 形H5CXシリーズ

形H5CX-A11/-A11S





取り付け穴加工寸法




外形寸法

生産終了予定商品
形H5CLシリーズ

形H5CL-AD/-ADS





取り付け穴加工寸法




推奨代替商品
形H5CXシリーズ

形H5CX-AD/-ADS




取り付け穴加工寸法




端子配置 / 内部接続

生産終了予定商品
形H5CLシリーズ

形H5CL-A/-AS




形H5CL-AD/-ADS




注: とは内部で接続されています。

推奨代替商品
形H5CXシリーズ

形H5CX-A11/-A11S



形H5CX-AD/-ADS



生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形H5CL-A	形H5CX-A11	13,500
形H5CL-AS	形H5CX-A11S	
形H5CL-AD	形H5CX-AD	
形H5CL-ADS	形H5CX-ASD	

異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品 形H5CL-A	推奨代替商品 形H5CX-A11 /-A D
電源電圧		AC 100 ~ 240V、DC 12 ~ 24V	AC 100 ~ 240V、AC 24V/DC 12 ~ 24V
外部供給電源		DC 12V(±10%) 50mA	なし
入力信号		スタート、ゲート、リセット、キープロテクト	シグナル、ゲート、リセット
入力方式		無電圧入力	無電圧 / 電圧入力切替式
文字高さ		計時値 : 12mm、設定値 : 8mm	計時値 : 11.5mm、設定値 : 6mm
停電記憶方式		EEP-ROM(書換え回数 10万回以上) データ保持性 : 20年以上	EEP-ROM(書換え回数 10万回以上) データ保持性 : 10年以上

ソケット / 付属品

生産終了予定商品 形H5CLシリーズ	推奨代替商品 形H5CXシリーズ
<ul style="list-style-type: none"> ・ ソケット 表面取りつけ : 形P2CF-11 埋込み取りつけ : 形P3GA-11 ・ 取付用アダプタ 形Y92F-30)(付属) ・ ゴムパッキン(形Y92S-29)(付属) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ソケット 表面取りつけ : 形P2CF-11 埋込み取りつけ : 形P3GA-11 ・ 取付用アダプタ 形Y92F-30)(付属 : 端子台タイプのみ) ・ ゴムパッキン(形Y92S-29)(付属 : 端子台タイプのみ) ・ 端子台タイプは端子カバー標準装着