



生産終了予定商品

一般形熱電対



形E52-CA B D=10~22 SUS304

形E52-CA C D=10~22 SUS304



推奨代替商品

形E52-CA B D=10~22 SUS316

形E52-CA C D=10~22 SUS316

2003年9月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・一般形熱電対タイプ
- ・材質がSUS304からSUS316に変わります。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E52-CA B/C D=10~22 SUS316							-

- : 完全互換
- △ : ほとんど変更ありません/相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
形E52-CA B D=10~22 SUS304 形E52-CA C D=10~22 SUS304	形E52-CA B D=10~22 SUS316 形E52-CA C D=10~22 SUS316
保護管材質：SUS304	保護管材質：SUS316
外形寸法は同一です	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>形E52-CA B 端子露出形</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>形E52-CA C 端子内蔵形</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">結線用端子はM4のねじに適合するものを使用してください。</p>	

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形E52-CA B D=10 SUS304	形E52-CA B D=10 SUS316
形E52-CA B D=12 SUS304	形E52-CA B D=12 SUS316
形E52-CA B D=15 SUS304	形E52-CA B D=15 SUS316
形E52-CA B D=22 SUS304	形E52-CA B D=22 SUS316
形E52-CA C D=10 SUS304	形E52-CA C D=10 SUS316
形E52-CA C D=12 SUS304	形E52-CA C D=12 SUS316
形E52-CA C D=15 SUS304	形E52-CA C D=15 SUS316
形E52-CA C D=22 SUS304	形E52-CA C D=22 SUS316

異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品	推奨代替商品
		形E52-CA B D=10 ~ 22 SUS304 形E52-CA C D=10 ~ 22 SUS304	形E52-CA B D=10 ~ 22 SUS316 形E52-CA C D=10 ~ 22 SUS316
保護管材質		SUS304	SUS316
常用限度 (乾空气中)		D=10 : 700 D=12 : 800 D=15 : 800 D=22 : 850	D=10 : 750 D=12 : 850 D=15 : 850 D=22 : 900

生産終了商品の詳細

一般形熱電対 形E52-CA Bタイプ

形式	仕様
形E52-CA35B	K D10 SUS304
形E52-CA35B	K D12 SUS304
形E52-CA35B	K D15 SUS304
形E52-CA50B	K D10 SUS304
形E52-CA50B	K D12 SUS304
形E52-CA50B	K D15 SUS304
形E52-CA50B	K D22 SUS304
形E52-CA75B	K D10 SUS304
形E52-CA75B	K D12 SUS304
形E52-CA75B	K D15 SUS304
形E52-CA75B	K D22 SUS304
形E52-CA100B	K D10 SUS304
形E52-CA100B	K D12 SUS304
形E52-CA100B	K D15 SUS304
形E52-CA100B	K D22 SUS304

一般形熱電対 形E52-CA Cタイプ

形式	仕様
形E52-CA35C	K D10 SUS304
形E52-CA35C	K D12 SUS304
形E52-CA35C	K D15 SUS304
形E52-CA50C	K D10 SUS304
形E52-CA50C	K D12 SUS304
形E52-CA50C	K D15 SUS304
形E52-CA50C	K D22 SUS304
形E52-CA75C	K D10 SUS304
形E52-CA75C	K D12 SUS304
形E52-CA75C	K D15 SUS304
形E52-CA75C	K D22 SUS304
形E52-CA100C	K D10 SUS304
形E52-CA100C	K D12 SUS304
形E52-CA100C	K D15 SUS304
形E52-CA100C	K D22 SUS304