この商品は
生産終了しました

生産終了予定商品

プログラマブルターミナル

形NS7-SV00（B）
形NS7-SV01（B）

推奨代替商品

形NS8-TV00（B）-V1
形NS8-TV01（B）-V1

2004年9月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 推奨代替商品は上位互換機種です。
- RS-232Cコネクタ、Ethernetコネクタ、電源端子配置が変わります。

生産終了商品との相違点

形　式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NS8-TV0□（B）-V1	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品 形NS7-SV00（B） 形NS7-SV01（B）	推奨代替商品 形NS8-TV00（B）-V1 形NS8-TV01（B）-V1

外形寸法とパネルカット寸法は同一です



推奨パネルカット寸法



コネクタ／電源端子配置

生産終了予定商品 形NS7-SV00（B） 形NS7-SV01（B）	推奨代替商品 形NS8-TV00（B）-V1 形NS8-TV01（B）-V1
●RS-232Cコネクタ配置  リアー側	 リアー側
●Ethernetコネクタ配置  リアー側	 リアー側
●電源端子配置  リアー側	 リアー側

生産終了商品と推奨代替商品

種類		生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格（¥）
イーサネット	ケース色			
なし	アイボリー	形NS7-SV00	形NS8-TV00-V1	220,000
なし	ブラック	形NS7-SV00B	形NS8-TV00B-V1	220,000
あり	アイボリー	形NS7-SV01	形NS8-TV01-V1	240,000
あり	ブラック	形NS7-SV01B	形NS8-TV01B-V1	240,000

NS7からNS8への置き換え注意点

1. パネル取り付けについて

外形寸法とパネルカット寸法は同一です。

2. 画面データについて

・形NS8-V1は現状のNS-DESIGNER（Ver.1～3）でNS7を指定することにより使用可能です。
・形NS7の画面データは、そのまま形NS8-V1に使用できます。

3. 各種コネクタ位置について

形NS8-V1は形NS7からコネクタ位置が変わっています。（20mm以内）
コネクタ位置の詳細は前ページを参照ください。

異なる特性比較

形式 項目	生産終了予定商品 形NS7-SV00（B） 形NS7-SV01（B）	推奨代替商品 形NS8-TV00（B）-V1 形NS8-TV01（B）-V1
外形寸法	232×177×48.5mm	232×177×48.5mm
パネルカット寸法	220.5×165.5mm	220.5×165.5mm
有効表示エリア	7.7インチ	8.0インチ
液晶	STN	TFT
ドット数	640×480ドット	640×480ドット
画面容量	6MB	6MB
メモリカード	○	○
ラダーモニタ	○	○
ビデオ入力ユニット（NS-CA001）の装着	―	○
ControrollerLink I/Fユニットの装着	―	―
プリンタポート	なし	USBポート
BMP表示色	256色	32,000色