



生産終了予定商品

アプリケーションソフトウェア

形F500-UM1M

形F500-UM1F



推奨代替商品

形F500-UM2M

形F500-UM2F

2004年7月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

今回の形F500-UM2M/2Fへのバージョンアップはネットワーク対応視覚認識装置 形F500-C10-ETNへの対応です。このため、従来のコントローラをご使用の場合は、機能・操作性とも変更はありません。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F500-UM2	×						



: 完全互換
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 - : 該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品
形F500-UM1M/1F

推奨代替商品
形F500-UM2M/2F

外形寸法は同一です



(単位: mm)

本体の色

生産終了予定商品 形F500-UM1M/1F	推奨代替商品 形F500-UM2M/2F
<p>形F500-UM1M : 緑色</p>  <p>形F500-UM1F : 藤色</p> 	<p>形F500-UM2M : 水色</p>  <p>形F500-UM2F : オレンジ色</p> 

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F500-UM1M	形F500-UM2M	オープン
形F500-UM1F	形F500-UM2F	オープン

使用対象コントローラ

生産終了予定商品 形F500-UM1M/1F	推奨代替商品 形F500-UM2M/2F
<p>形F250-C10 形F270-C10 形F250-C50/-C55 形F210-C10/-C15 形F500-C10</p>	<p>形F250-C10 形F270-C10 形F250-C50/-C55 形F210-C10/-C15 形F500-C10 形F500-C10-ETN</p>

主な一般仕様

項目	形式	生産終了予定商品 形F500-UM1M/1F	推奨代替商品 形F500-UM2M/2F
周囲温度		動作時：0～+60、保存時：-25～+85（ただし、氷結・結露しないこと）	
周囲湿度		動作時・保存時：各8～95%RH（ただし、結露しないこと）	
周囲雰囲気		腐食性ガスのないこと	
書き換え回数		30万回	
コネクタのピン数		50ピン	
質量		約15g	

操作方法

生産終了予定商品 形F500-UM1M/1F	推奨代替商品 形F500-UM2M/2F
<p>フローメニュー方式 （形F500-UM1M/-UM1F共通）</p> <p>マクロ機能によるカスタマイズ可能 （形F500-UM1Mのみ）</p>	<p>フローメニュー方式 （形F500-UM2M/-UM2F共通）</p> <p>マクロ機能によるカスタマイズ可能 （形F500-UM2Mのみ）</p>