

生産終了予定商品

ポータブルマルチロガー



形ZR-RX20A、-RX40A
形ZR-RX20A-□、-RX40A-□
形ZR-RX20V、-RX40V



推奨代替商品

ポータブルマルチロガー

形ZR-RX25A、-RX45A
形ZR-RX25A-□、-RX45A-□
形ZR-RX25V、-RX45V

2010年12月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 形ZR-RX25、-RX45は、形ZR-RX20、-RX40の後継機種ですが、一部異なる点があります。
- ・ 継承機能に加え拡張機能も増え、さらに便利にご使用いただけます。詳細は仕様をご確認のうえ、ご使用ください。

生産終了予定商品との相違点





形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形ZR-RX25シリーズ	○	○	×	○	○	○	○
形ZR-RX45シリーズ	○	◎	◎	◎	○	○	○

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形ZR-RX20A	形ZR-RX25A
形ZR-RX40A	形ZR-RX45A
形ZR-RX20A-CHRO	形ZR-RX25A-CHRO
形ZR-RX40A-CHRO	形ZR-RX45A-CHRO
形ZR-RX20A-E	形ZR-RX25A-E
形ZR-RX40A-E	形ZR-RX45A-E
形ZR-RX20A-U	形ZR-RX25A-U
形ZR-RX40A-U	形ZR-RX45A-U
形ZR-RX20V	形ZR-RX25V
形ZR-RX40V	形ZR-RX45V

本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>形ZR-RX20シリーズ 色：シルバー</p> 	<p>形ZR-RX25シリーズ 色：ブラック</p> 
<p>形ZR-RX40シリーズ 色：シルバー</p> 	<p>形ZR-RX45シリーズ 色：ブラック</p> 


外形寸法

生産終了予定商品

【形ZR-RX20シリーズ】

寸法(精度±5mm)

縦×横×高さ：121.5×194×41(mm)




取り付けタップ：なし

【形ZR-RX40シリーズ】

寸法(精度±5mm)

縦×横×高さ：152×232×50(mm)




取り付けタップ：2-M4

推奨代替商品

【形ZR-RX25シリーズ】

寸法(精度±5mm)

縦×横×高さ：117×194×42(mm)




取り付けタップ：2-M4

【形ZR-RX45シリーズ】



寸法(精度±5mm)


縦×横×高さ：152×232×50(mm)



取り付けタップ：2-M4

主な変更点

項目	生産終了予定商品 形ZR-RX20シリーズ	推奨代替商品 形ZR-RX25シリーズ
データ保存機能	内部メモリ 3.5MB または、USBメモリにダイレクト収録	内部メモリ 2GB または、USBメモリにダイレクト収録
表示器	3.5インチ、QVGA(320×240画素)	4.3インチ、QVGA(320×240画素)
内部メモリ	リング収録機能(*)なし	リング収録機能(*)あり
外部入出力 接続方法	 <p>本体上部の端子</p>	 <p>ロジックアラームケーブルによる コネクタ接続</p>

項目	生産終了予定商品 形ZR-RX40シリーズ	推奨代替商品 形ZR-RX45シリーズ
データ保存機能	内部メモリ 12MB または、USBメモリにダイレクト収録	内部メモリ 2GB または、USBメモリにダイレクト収録
表示器	5.7インチ、QVGA(320×240画素)	5.7インチ、VGA(640×480画素)
内部メモリ	リング収録機能なし	リング収録機能あり
外部入出力 端子	 <p>ロジックアラームケーブルによる コネクタ接続</p>	(変更なし)

*リング収録機能とは、あらかじめ決めたリング収録点数は、常に最新のデータとして保存され、容量上限に達した際は、古いデータから削除する機能。

操作方法

操作方法など異なるところがありますので、詳細は取扱説明書、マニュアルをご参照ください。

2010年9月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。