

生産終了予定商品

車載用リレー

形G4L-112□Tシリーズ
形G4L-KZ1



推奨代替商品

車載用リレー

形G8MSシリーズ

推奨代替商品はありません

※詳細の仕様については、
当社営業員へお問い合わせください。



2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・外形寸法が異なります。
- ・ケース材質がプラスチックとなります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形G8MSシリーズ	×	○	◎	○	◎	○	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません



生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形G4L-112□Tシリーズ	形G8MSシリーズ
形G4L-KZ1	推奨代替商品なし



本体の色

生産終了予定商品 形G4Lシリーズ	推奨代替商品 形G8MSシリーズ
金色	黒色

外形寸法

生産終了予定商品 形G4Lシリーズ	推奨代替商品 形G8MSシリーズ
【形G4L-1124T】  Top view: 28 (width), 18.4 (height), 17 (height), 48 (height), 16.5 (height), 12 (height), 8 (height), 2.5 (height). Side view: 19.4 (width), 15.3 (height), 11.4 (height), 5.5 (height), 2.3 (height), 9 (width), 1 (pin), 2 (pin), 3 (pin), 5 (pin).	【形G8MS-1A24T-R】  Top view: 24 (width), 28 (height), 10 (height), 18.2 (height), 13.5 (height), 2.4 (height), 8 (height), 18.8 (height). Side view: 19.5 (width), 9 (width), 1.6 (height), 1.6 (height), 5.5 (height), 11.4 (height), 15.4 (height), 2.4 (height), 1 (pin), 2 (pin), 3 (pin), 5 (pin).

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G4Lシリーズ	推奨代替商品 形G8MSシリーズ
【形G4L-1124T】  Terminal 3 is connected to terminal 5 via a switch. Terminal 1 is connected to terminal 2 via a relay.	【形G8MS-1A24T-R】  Terminal 3 is connected to terminal 5 via a switch. Terminal 1 is connected to terminal 2 via a relay.

取付寸法

生産終了予定商品 形G4Lシリーズ	推奨代替商品 形G8MSシリーズ
【形G4L-1124T】 専用コネクタ(ソケット)を使用	【形G8MS-1A24T-R】 専用コネクタ(ソケット)を使用

定格／性能

生産終了予定商品 形G4Lシリーズ	推奨代替商品 形G8MSシリーズ
【形G4L-1124T】 定格電圧：DC12V 定格通電電流（N.O側）：20A	【形G8MS-1A24T-R】 定格電圧：DC12V 定格通電電流（N.O側）：20A

動作特性

生産終了予定商品 形G4Lシリーズ	推奨代替商品 形G8MSシリーズ
【形G4L-1124T】 動作電圧(V)：8以下 復帰電圧(V)：1.2以上	【形G8MS-1A24T-R】 動作電圧(V)：8以下 復帰電圧(V)：0.6以上

操作方法

生産終了予定商品 形G4Lシリーズ	推奨代替商品 形G8MSシリーズ
【形G4L-1124T】 操作コイル(端子No.1-2)	【形G8MS-1A24T-R】 操作コイル(端子No.1-2)

2011年2月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。