



生産終了予定商品

マルチモータ・リレー

推奨代替商品



形K2MR



形K2MR-□X

2008年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品の形 K2MR- □ X は従来品の形 K2MRのバージョンアップ品です。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形K2MR-□X	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形K2MR-D	形K2MR-DX	42,500円
形K2MR-N	形K2MR-NX	36,500円



外観

生産終了予定商品 形K2MR	推奨代替商品 形K2MR-□X
<p>前面パネル</p> <p>テストキー リセットキー</p> <p>操作キー</p> <p>設定キー</p>	<p>前面パネル</p> <p>テストキー リセットキー</p> <p>操作キー</p> <p>設定キー</p> <p>操作キー：白枠表示 設定キー、リセットキー、テストキー：黒枠表示</p>

機能

生産終了予定商品 形K2MR	推奨代替商品 形K2MR-□X																																				
<p>トリップ時のリセット 本体RESETキーのみ有効 機側入力、Devicenetでのリセットは不可</p> <p>強制停止入力なし</p> <p>外部入力7点の機能は固定</p> <table border="1" data-bbox="140 591 715 862"> <tr><td>入力1</td><td>正転始動88アンサーバック</td></tr> <tr><td>入力2</td><td>汎用入力1</td></tr> <tr><td>入力3</td><td>汎用入力2</td></tr> <tr><td>入力4</td><td>機側正転</td></tr> <tr><td>入力5</td><td>機側逆転</td></tr> <tr><td>入力6</td><td>機側停止</td></tr> <tr><td>入力7</td><td>機側／中央操作切替</td></tr> </table> <p>逆転運転時アンサーバック機能なし</p> <p>停止入力のみb接点入力の選択が可能</p> <p>機側入力、Devicenet入力の入力方法は同じ (パルス or ステータス)</p> <p>DevicenetのBit信号は固定割付</p> <p>スケーリング機能なし</p>	入力1	正転始動88アンサーバック	入力2	汎用入力1	入力3	汎用入力2	入力4	機側正転	入力5	機側逆転	入力6	機側停止	入力7	機側／中央操作切替	<p>機側入力、Devicenetでのリセット機能を追加</p> <p>外部入力に強制停止機能を追加</p> <p>外部入力7点は機能割付けにより任意選択可能</p> <table border="1" data-bbox="821 591 1396 925"> <tr><td>入力1</td><td>停止外部入力</td></tr> <tr><td>入力2</td><td>正転外部入力</td></tr> <tr><td>入力3</td><td>逆転外部入力</td></tr> <tr><td>入力4</td><td>機側／中央切替外部入力</td></tr> <tr><td>入力5</td><td>正転アンサーバック外部入力</td></tr> <tr><td>入力6</td><td>逆転アンサーバック外部入力</td></tr> <tr><td>入力7</td><td>始動渋滞アンサーバック外部入力</td></tr> <tr><td>入力1</td><td>保護リセット入力</td></tr> <tr><td>入力2</td><td>強制停止入力</td></tr> <tr><td>入力3</td><td>外部異常入力</td></tr> <tr><td>入力4</td><td>現状維持入力</td></tr> </table> <p>外部入力に、逆転運転アンサーバック機能を追加 用途により選択が可能</p> <p>全ての外部入力で、b接点受付が可能 また外部入力毎にa接点、b接点を個別選択</p> <p>機側入力、Devicenet入力個別にパルス入力、ステータス入力の選択が可能</p> <p>DevicenetのBit信号に割付機能を追加</p> <p>スケーリング機能あり</p>	入力1	停止外部入力	入力2	正転外部入力	入力3	逆転外部入力	入力4	機側／中央切替外部入力	入力5	正転アンサーバック外部入力	入力6	逆転アンサーバック外部入力	入力7	始動渋滞アンサーバック外部入力	入力1	保護リセット入力	入力2	強制停止入力	入力3	外部異常入力	入力4	現状維持入力
入力1	正転始動88アンサーバック																																				
入力2	汎用入力1																																				
入力3	汎用入力2																																				
入力4	機側正転																																				
入力5	機側逆転																																				
入力6	機側停止																																				
入力7	機側／中央操作切替																																				
入力1	停止外部入力																																				
入力2	正転外部入力																																				
入力3	逆転外部入力																																				
入力4	機側／中央切替外部入力																																				
入力5	正転アンサーバック外部入力																																				
入力6	逆転アンサーバック外部入力																																				
入力7	始動渋滞アンサーバック外部入力																																				
入力1	保護リセット入力																																				
入力2	強制停止入力																																				
入力3	外部異常入力																																				
入力4	現状維持入力																																				

付属品

生産終了予定商品 形K2MR	推奨代替商品 形K2MR-□X
 <p>固定用金具</p> <p>フロント</p>	<p>スリ割を追加</p>  <p>メンテナンスの際、固定用ねじを全て外さなくても形K2MRを手前に引き出すことができるようになります。形K2MR上面のコネクタの引きはずしなどに便利です。</p>