



この商品は
生産終了しました

OMRON

生産終了予定商品

コントローラ



形V680-CA5D01
形V680-CA5D02



推奨代替商品

形V680-CA5D01-V2
形V680-CA5D02-V2
(2007年4月発売予定)

2008年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品は機能追加したバージョンアップ品です。

<機能追加内容>

①交信可能タグの追加

形V680-D4KF67M、形V680-D8KF67M
形V680-D32KF67M(2007年4月発売予定)

②接続アンテナの追加(形V680-CA5D01-V2のみ)

形V680-H01

* なお、交信可能なアンテナタグの組合せについては、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形V680-CA5D01-V2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形V680-CA5D02-V2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

本体の色

生産終了予定商品 形V680-CA5D01、形V680-CA5D02	推奨代替商品 形V680-CA5D01-V2、形V680-CA5D02-V2
変更なし	

外形寸法・取付寸法

生産終了予定商品 形V680-CA5D01、形V680-CA5D02	推奨代替商品 形V680-CA5D01-V2、形V680-CA5D02-V2
変更なし	

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形V680-CA5D01、形V680-CA5D02	推奨代替商品 形V680-CA5D01-V2、形V680-CA5D02-V2
変更なし	

一般仕様

項目	生産終了予定商品 形V680-CA5D01、形V680-CA5D02	推奨代替商品 形V680-CA5D01-V2、形V680-CA5D02-V2
上位 インターフェース	RS-232C RS-422 RS-485	
アンテナ接続台数	1CH	2CH
電源電圧	DC24V (-15%~+10%)	
消費電力	15W以下	
絶縁抵抗	20M Ω 以上(DC500Vメガにて) ①電源端子一括 - GR・ケース一括 間 ②GR - 端子一括 間	
耐電圧	AC1000V、50/60Hz、1分間 ①電源端子一括 - GR・ケース一括 間 ②GR - 端子一括 間	
耐振動	10~150Hz、複振幅0.2mm、X・Y・Z方向に各8分間10掃引	
耐衝撃	加速度150m/s ² 、前後・上下・左右、各3回、計18回	
使用周囲温度	-10℃~+55℃(氷結なきこと)	
使用周囲湿度	25~85%RH(結露なきこと)	
保存周囲温度	-25℃~+65℃(氷結なきこと)	
保護構造	盤内蔵型	
材質	PC+ABS	
質量	約300g	