



生産終了商品

過電流保護継電器
形K2CA-A
形K2CA-B



推奨代替商品

形K2CA-H
形K2CA-D

1999年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・推奨代替商品はD2ケース以外はケース寸法が異なります。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形K2CA-H 形K2CA-D	×	×		×			

○ : 完全互換
 △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 □ : 該当する仕様がありません


外形寸法

生産終了商品
形K2CA-A
形K2CA-B


推奨代替商品
形K2CA-H
形K2CA-D

外形寸法


R1



F1




D2




外形寸法

形K2CA-H




形K2CA-D


R2



F4



D2




取付寸法

生産終了商品
形K2CA-A
形K2CA-B


取付寸法

R1




注. パネル正面から見た図です。

F1



注. パネル正面から見た図です。

D2




注. パネル正面から見た図です。

推奨代替商品
形K2CA-H
形K2CA-D

取付寸法


形K2CA-H

多数台の密着取付寸法について




形K2CA-D

R2




注. パネル正面から見た図です。

F4



注. パネル正面から見た図です。

D2




注. パネル正面から見た図です。

接続 (端子配置、外部接続)


生産終了商品
形K2CA-A
形K2CA-B

端子配置


R1




F1



D2




外部接続



推奨代替商品
形K2CA-H
形K2CA-D

形K2CA-H


電圧引きはずし




No.	名称	機能
①	a1	警報用接点(1a)
②	a2	
③	Ta	トリップ用接点(1c)
④	Tc	
⑤	Tb	
⑥		空端子
⑦		(ご使用にならないでください)
⑧	C1R	R相電流入力
⑨	C2R	
⑩		空端子(ご使用にならないでください)
⑪	C1T	T相電流入力
⑫	C2T	

形K2CA-D03


R2



F4




D2




形K2CA-H

電圧引きはずし




形K2CA-D03

電圧引きはずし




接続 (内部接続)

生産終了商品
形K2CA-A
形K2CA-B




推奨代替商品
形K2CA-H
形K2CA-D

形K2CA-H



形K2CA-D03



代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形K2CA-A03-R1 形K2CA-A03-F1 形K2CA-A03-D2	形K2CA-HV	32,500
形K2CA-B03-R1 形K2CA-B03-F1	形K2CA-D03-R2	29,500 (R2ケース)
形K2CA-B03-D2	形K2CA-D03-F4	29,500 (F4ケース)
	形K2CA-D03-D2	48,000 (D2ケース)

異なる特性比較

形式		生産終了商品		推奨代替商品	
項目		形K2CA-A03	形K2CA-B03	形K2CA-HV	形K2CA-D03
定格電流		3A	5A	5A	
電流整定範囲	限時要素	2-2.5-3-3.5-4-5-6A	4-5-6-7-8-10-12A	3-3.5-4-4.5-5-6A	
	瞬時要素	10-15-20-25-30-40A-除外	20-30-40-50-60-80A-除外	20-30-40-50-60A-除外	
動作時間整定範囲		1-2-3-4-5-6-7-8-9-10		0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-30-60-120	0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
動作時間	限時要素	300%過電流 10秒 500%過電流 3.12秒 1000%過電流 0.78秒		300%過電流 10秒 700%過電流 1.67秒	300%過電流 10秒 700%過電流 1.52秒
	瞬時要素	200%過電流 0.04秒以下		200%過電流 0.05秒以下	200%過電流 0.04秒以下

付属品

生産終了商品	推奨代替商品
形K2CA-A、形K2CA-B	形K2CA-H、形K2CA-D
なし	形K2CA-H 取付金具付 形K2CA-D なし