

生産終了商品のお知らせ

発行日

2025年8月1日

No.2023070C(2)

《お断りとお願い》

2023年8月発行のプロダクトニュースNo.2023070Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、推奨代替商品の先頭にある「TS」表記を削除する点です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

温度調節器(デジタル調節計)
コンプレッションフィッティング

PTシリーズ 一部商品

ビーズPTシリーズ 一部商品



推奨代替商品

温度調節器(デジタル調節計)
コンプレッションフィッティング

PT-Nシリーズ

(2023年8月または9月発売予定)

PT-N(BEAD)シリーズ

(2023年8月発売予定)

■最終受注年月

2023年7月末

■最終出荷年月

2023年8月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 調達性向上のためサプライヤを変更します。それにともない外形寸法が変更になります。取付の周辺環境に注意して使用してください。
- 生産終了商品との温度センサの固定力の実力値に違いはありません。
- 生産終了商品と推奨代替商品とでは、コンプレッションフィッティングの内部にあるビーズの互換性はありません。ご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
PT-Nシリーズ	◎	○	—	◎	◎	—	—
PT-N(BEAD)シリーズ	◎	○	—	◎	◎	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
PT1/4 D=4	PT1/4-N 4.0	オープン価格
PT1/4 D=4.8	PT1/4-N 4.8	オープン価格
PT1/8 D=1	PT1/8-N 1.0	オープン価格
PT1/8 D=1.6	PT1/8-N 1.6	オープン価格
PT1/8 D=4.8	PT1/8-N 4.8	オープン価格
ビーズPT1/4 3.2 C3602	PT1/4-N 3.2 (BEAD) C3602	オープン価格
ビーズPT1/4 6.4 C3602	PT1/4-N 6.4 (BEAD) C3602	オープン価格
ビーズPT1/8 4.8 SUS316	PT1/8-N 4.8 (BEAD) SUS316	オープン価格

■推奨代替商品のご注文可能予定日

ご注文が可能となります日程は以下の通りです。

ご注文可能予定日	2023年8月1日
推奨代替商品	PT1/4-N 4.8
	PT1/8-N 1.0
	PT1/8-N 1.6
	PT1/8-N 4.8
	PT1/4-N 3.2 (BEAD) C3602
	PT1/4-N 6.4 (BEAD) C3602
	PT1/8-N 4.8 (BEAD) SUS316

ご注文可能予定日	2023年9月1日
推奨代替商品	PT1/4-N 4.0


■本体の色

生産終了商品 PTシリーズ、 ビーズPTシリーズ	推奨代替商品 PT-Nシリーズ、 PT-N(BEAD)シリーズ
本体:シルバー(材質:SUS) ビーズ:黄色(材質:黄銅)、シルバー(材質:SUS)	本体:シルバー(材質:SUS) ビーズ:黄色(材質:黄銅)、シルバー(材質:SUS)

■外形寸法

生産終了商品
PTシリーズ、ピースPTシリーズ

形式仕様	ねじ規格 (JIS)	適用 保護管径	U	L1	L2	対辺 A	対辺 B	U1	U2
PT1/8 D=1	R1/8	Φ1.0	10	13	5	14	14	10	8
PT1/8 D=1.6	R1/8	Φ1.6	10	13	5	14	14	10.2	8
PT1/8 D=4.8	R1/8	Φ4.8	10	13	5	14	14	8	8
PT1/4 D=4	R1/4	Φ4.0	12	15	5	17	14	9	8
PT1/4 D=4.8	R1/4	Φ4.8	12	15	5	17	14	8	8



■外形寸法(つづき)

推奨代替商品 PT-Nシリーズ、PT-N(BEAD)シリーズ									
形式仕様	ねじ規格 (JIS)	適用 保護管径	U	L1	L2	対辺 A	対辺 B	U1	U2
PT1/8-N 1.0	R1/8	Φ1.0	9	12	5	13	13	11	8
PT1/8-N 1.6	R1/8	Φ1.6	9	12	5	13	13	9.5	8
PT1/8-N 4.8	R1/8	Φ4.8	9	12	5	13	13	7	8
PT1/4-N 4.0	R1/4	Φ4.0	12	14	7	17	17	12.5	11
PT1/4-N 4.8	R1/4	Φ4.8	12	14	7	17	17	12	11

■定格／性能

項目	生産終了商品 PTシリーズ、ビーズPTシリーズ	推奨代替商品 PT-Nシリーズ、PT-N(BEAD)シリーズ
常用限度	600°C(乾空气中)	600°C(乾空气中)
材質	PTシリーズ 本体:SUS304、ビーズ:C3602 ビーズPTシリーズ ビーズ:C3602、SUS316	PT-Nシリーズ 本体:SUS304、ビーズ:C3602 PT-N(BEAD)シリーズ ビーズ:C3602、SUS316

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。