



OMRON

1995年6月1日

No.2183

視覚認識装置

プロダクト・ニュース

視覚認識装置用拡大レンズ 形3Z4S-LE ELE-□□□-□ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

在庫を抹消済みです。

価格表掲載中止時期

1995年6月1日をもって抹消します。

〔生産中止商品/生産中止予定商品のご案内〕掲載

1996年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形3Z4S-LE ELE-008-2.5	形3Z4S-LE MML2-65
形3Z4S-LE ELE-009-2	
形3Z4S-LE ELE-008-4	形3Z4S-LE MML4-65
形3Z4S-LE ELE-009-4	
形3Z4S-LE ELE-008-6	形3Z4S-LE MML6-65
形3Z4S-LE ELE-009-6	

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

倍率は同等ですが、外形およびワーキング・ディスタンスが異なるため光学系の設置位置を多少移動する必要があります。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
		形3Z4S-LE MML2-65 形3Z4S-LE MML4-65 形3Z4S-LE MML6-65	○	×	—	◎	×	◎



◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 —：該当する仕様がありません

⊗ 生産中止予定商品

形3Z4S-LE ELE-□□□-□(エレマックス製)

推奨代替商品

形3Z4S-LE MML□-65(モリテックス製)



[mm]

形式	WD	L	L'	D
形3Z4S-LE ELE-008-2.5	45.8	48.6	54	φ14
形3Z4S-LE ELE-009-2	73.7	67.4	72	φ22
形3Z4S-LE ELE-008-4	43.9	67.0	70	φ14
形3Z4S-LE ELE-009-4	69.2	103.3	108	φ22
形3Z4S-LE ELE-008-6	42.9	91.5	97	φ14
形3Z4S-LE ELE-009-6	67.8	139.3	144	φ22

[mm]

形式	WD	L	L'	D
形3Z4S-LE MML2-65	65.0	67.6	71.6	φ16
形3Z4S-LE MML4-65	65.7	66.7	70.7	
形3Z4S-LE MML6-65	65.0	82.5	86.5	

取付

Cマウント

取付

Cマウント

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品						推奨代替商品		
		形3Z4S-LE ELE						形3Z4S-LE MML		
		形3Z4S-LE ELE008-2.5	形3Z4S-LE ELE-009-2	形3Z4S-LE ELE-008-4	形3Z4S-LE ELE-009-4	形3Z4S-LE ELE-008-6	形3Z4S-LE ELE-009-6	形3Z4S-LE MML2-65	形3Z4S-LE MML4-65	形3Z4S-LE MML6-65
倍率		2.5	2.0	4.0		6.0		2.0	4.0	6.0
視野	2/3°CCDカメラ使用	2.6mm	3.3mm	1.6mm		1.1mm		V3.3×H4.4mm	—	—
	1/2°CCDカメラ使用	1.9mm	2.4mm	1.2mm		0.8mm		—	V1.2×H1.6mm	V0.8×H1.06mm
明るさ		F12		F17	F20	F24	F27	F5.6	F5.7	F6.1
ワーキング・ディスタンス		45.8mm	73.7mm	43.9mm	69.2mm	42.9mm	67.8mm	65.0mm	65.7mm	65.0mm