

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年1月5日

No2366

パワーリレー

生産中止のお知らせ

ミニパワーリレー 形MY□-DPシリーズ、およびバイパワーリレー 形LY□-DPシリーズ 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1996年4月1日をもって在庫を除外します。

■価格表掲載中止時期


1996年4月1日をもって抹消します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形MY2-02-DP	形MYQ-2	
形MY4-02-DP	形MYQ-4	1,280




生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形LY1F-DP 形LY1-0-DP 形LY2-DP 形LY2F-DP 形LY2-0-DP 形LY2-D-DP 形LY2N-DP 形LY2N-D2-DP 形LY3-0-DP 形LY4-DP 形LY4F-DP 形LY4-0-DP 形LY4N-DP 形LY4Z-DP	形LYQ2	

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)

生産中止予定商品



形MY2-DP
形MY4-DP
形LY□-DP



推奨代替商品

形MYQ2
形MYQ4
形LYQ2

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形LY□-DPの推奨代替商品は2極となります。
- ・推奨代替商品は定格負荷、定格通電電流が異なります。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形MY2-DP	○	◎	—	—	×	◎	◎
形MY4-DP	○	◎	—	—	×	◎	◎
形LY1-DP	○	◎	—	—	×	◎	◎
形LY2-DP	○	◎	—	—	×	◎	◎
形LY3-DP	○	×	—	—	×	◎	◎
形LY4-DP	○	×	—	—	×	◎	◎


◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産中止予定商品

形MY2-DP
形MY4-DP
形LY□-DP


外形寸法




推奨代替商品

形MYQ2
形MYQ4
形LYQ2


外形寸法




形LY1-DP
形LY2-DP




形LY3DP



形LY4-DP



形LYQ2



接続（端子配置、内部接続）

生産中止予定商品 形MY2-DP 形MY4-DP 形LY□-DP	推奨代替商品 形MYQ2 形MYQ4 形LYQ2
接続 形MY2-DP 形MY4-DP 形LY1-DP 形LY2-DP 形LY3-DP 形LY4-DP	接続 形MYQ2 形MYQ4 形LYQ2

異なる特性比較

形式		生産中止予定商品				推奨代替商品		
項目		形MY2-DP	形MY4-DP	形LY1-DP	形LY2-DP 形LY3-DP 形LY4-DP	形MYQ2	形MYQ4	形LYQ2
定格負荷	抵抗負荷 $\cos \phi = 1$	AC220V 5A DC24V 5A	AC220V 3A DC24V 3A	AC110V 15A DC24V 15A	AC110V 10A DC24V 10A	AC220V 2A DC24V 2A	AC220V 1A DC24V 1A	AC110V 5A DC24V 5A
	誘導負荷 $\cos \phi = 0.4$ L/R=7ms	AC220V 2A DC24V 2A	AC220V 0.8A DC24V 1.5A	AC110V 10A DC24V 7A	AC110V 7.5A DC24V 5A	AC220V 1A DC24V 1A	AC220V 0.5A DC24V 0.5A	AC110V 3.5A DC24V 2.5A
定格通電電流		5A	3A	15A	10A	2A	1A	5A
接点電圧の最大値		AC250V DC125V				AC250V DC125V		
接点電流の最大値		5A	3A	15A	10A	2A	1A	5A

ソケット・保持金具

リレー	ソケット	保持金具	リレー	ソケット	保持金具	
形MY2-DP	形PYF08A	形PYC-A1	形MYQ2	形PYF08A	形PYC-A1	
形MY4-DP	形PYF14A		形MYQ4	形PYF14A		
形LY1-DP	形PTF08A		形LYQ2	形PTF08A		
形LY2-DP						
形LY3-DP						形PTF11A
形LY4-DP						形PTF14A