



OMRON

プロダクト・ニュース

1996年11月1日

No.2594

保護機器

生産中止のお知らせ

ソーラパワーコンディショナ 形KP300および形KP500 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1996年9月末日をもって生産を中止しています。

■ATTEND発注中止時期

1996年9月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

非在庫商品です。

■価格表掲載中止時期

1997年4月1日より掲載を中止します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

掲載しません。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形KP300 形KP500	形KP400-S	800,000

生産中止予定商品



形KP300
形KP500



推奨代替商品

形KP400-S

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・定格容量が形KP300は3kwから、形KP500は5kwから代替品 形KP400-Sは4kwに変わります。
- ・絶縁方式が高周波絶縁方式(形KP300)から非絶縁トランスレス方式(形KP400-S)になります。
- ・推奨代替商品は形KP-DP表示器が付属されます。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形KP400-S	×	×	○	×	○	○	○


◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法


生産中止予定商品
形KP300
形KP500

外形寸法

形KP300




形KP500




推奨代替商品
形KP400-S

外形寸法

形KP400-S



形KP-DP




取付寸法

生産中止予定商品


形KP300
形KP500

外形寸法

形KP300



形KP500




推奨代替商品

形KP400-S

外形寸法

形KP400-S




接続 (配線)


生産中止予定商品

形KP300
形KP500

形KP300




形KP500



推奨代替商品

形KP400-S


形KP400-S





生産中止予定商品

形KP300
形KP500

形KP300




No : 太陽電池－出力側
Po : 太陽電池＋出力側
U : 単相3線U相
N : 単相3線N相
V : 単相3線V相
E : アース（第3種接地）





運転信号出力：a接点出力

故障信号出力：a接点出力

形KP500



E : アース（第3種接地）
U : 単相3線U相
N : 単相3線N相
V : 単相3線V相
Po : 太陽電池＋出力側
No : 太陽電池－出力側




運転信号出力：a接点出力

故障信号出力：a接点出力

推奨代替商品


形KP400-S




●端子台



●点検・自立運転端子台



●信号入力端子台



異なる特性比較

項目	生産中止予定商品		推奨代替商品
	形KP300	形KP500	形KP400-S
交流出力(定格容量)	3kw	5kw	4kw
直流入力(入力電圧範囲)	DC0~300V		DC0~350V
絶縁方式	高周波絶縁方式		非絶縁トランスレス方式
自立運転	なし		あり

付属品

形KP300	形KP500	形KP400-S
配線用圧着端子 本体取付板 本体取付金具 取付板固定ネジ 本体固定ネジ 取扱説明書 施工マニュアル 保守マニュアル	転倒防止金具 取扱説明書	形KP-DP表示器 配線用圧着端子 本体取付板 取付板固定ネジ 本体固定ネジ スイッチ操作用キー コンセント用ラベル 取扱説明書 施工マニュアル 保守マニュアル