

訂正再発行

この商品は
生産終了しました

OMRON

1995年4月3日

No.2146

カウンタ

プロダクト・ニュース

電磁カウンタユニット 形CSシリーズ 生産中止のお知らせ

〈お断りとお願い〉

4月1日付でお届けしましたプロダクトニュースNo.2146に記載の推奨代替商品の一部および外形接続の一部に誤りがありました。お手数ですが旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo.2146と差し替えをお願いします。

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期


非在庫商品です。

価格表掲載中止時期

1996年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。



生産中止商品と推奨代替商品

	生産中止予定商品	推奨代替商品
リードアウト カウンタ	形CS-A	形H7SB-A
	形CS-AB	形H7SA
	形CS-5A	形H7SB-C
	形CS-5AB	形H7SB-D
	形CS-2A	出力用補助リレー (形G6Cなど)
プリセット カウンタ	形CS-3A	形H7SB-A 形H7SA 形H7SB-D
	形CS-6A	サムロータリスイッチ (BCDタイプ) 補助リレー (形MYなど)

付属品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形K02-11(コネクタ)	形P7S-22P (カードエッジコネクタ)
形K02-12(スペーサ)	
形K02-22(スペーサ)	形A7P-M (エンドプレート)
形K02-10(エンドプレート)	
形K02-20(エンドプレート)	
形K02-01(ボルト・ナット)	
形K02-03(ボルト・ナット)	

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

<ul style="list-style-type: none"> 推奨代替商品の電源電圧はDC5Vになります。 出力はオープンコレクタになります。 プリセットカウンタで使用される場合は、形H7CR(-C)などを推奨します。 	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
		形H7SB-□ 形H7SA	×	×	×	×	×	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

⊗ 生産中止予定商品



形CSシリーズ

推奨代替商品

形H7Sシリーズ



リードアウトカウンタ

形CS-A、形CS-AB
形CS-2A、形CS-5A、形CS-5AB



プリセットカウンタ


形CS-3A、形CS-6A



取付加工寸法

リードアウトカウンタ


桁数	寸法	A	B	C	D
1		36.5	13.5	32.5	34.0
2		50.0	27.0	46.0	47.5
3		63.5	40.5	59.5	61.0
4		77.0	54.0	73.0	74.5
5		90.5	67.5	86.5	88.0
6		104.0	81.0	100.0	101.5
7		117.5	94.5	113.5	115.0



注1.適用パネル厚さ1.2~4mm
2.寸法Dはエンドプレート付の場合

プリセットカウンタ

桁数	寸法	A	B	C	D
1		36.5	13.5	32.5	34.0
2		50.0	27.0	46.0	47.5
3		63.5	40.5	59.5	61.0
4		77.0	54.0	73.0	74.5
5		90.5	67.5	86.5	88.0
6		104.0	81.0	100.0	101.5
7		117.5	94.5	113.5	115.0




注1.適用パネル厚さ1.5~4mm
2.寸法Dはエンドプレート付の場合

形H7SA




形H7SB-C






形H7SB-A



形H7SB-D



取付加工寸法



$A = (10 \times n) + 20 + 20 + 12$

$B = (10 \times n) + 20 + 20 + 9$

*n=桁数

外部接続

生産中止予定商品 形CSシリーズ		推奨代替商品 形H7Sシリーズ	
<p>形CS-A 形CS-5A</p>	<p>形CS-2A</p>		
<p>形CS-AB 形CS-5AB</p>	<p>形CS-3A 形CS-6A</p>		

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形CSシリーズ	推奨代替商品 形H7Sシリーズ
	電源電圧		DC12、24、48V
制御出力		AC100V 200mA(接点)	プリセットアウト用: DC30V 100mA(オープンコレクタ) リードアウト用: DC30V 20mA(オープンコレクタ)
停電記憶		あり(停電中も出力接点はONしています)	あり(停電中は出力OFFとなります)
計数値の変更		前面整定用ボタンにて可能 (形CS-5A、-5AB、-2A、-6A)	不可(計数入力にて変更可)