



OMRON

1995年12月1日

No.2333

タイマ

プロダクト・ニュース

オンディレイタイマ 形H3BA-8-310 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

非在庫商品です。


価格表掲載中止時期

掲載していません。

〔生産中止商品/生産中止予定商品のご案内〕掲載

掲載しません。

生産中止商品と推奨代替商品



生産中止予定商品	推奨代替商品
形H3BA-8-310	形H3CR-F8

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

時間設定(レンジ、ON/OFF時間)が必要です。 ・奥行きが約10mm短くなります。 ・内部電源回路が半波電流で動作していますので、AC2線式センサ、SSRなどでの駆動時はブリダ抵抗が必要となる場合があります。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形H3CR-F3	×	○	◎	◎	○	◎	×





◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

⊗ 生産中止予定商品

形H3BA - 8 - 310







推奨代替商品

形H3CR - F8



取付加工寸法

取付加工寸法



内部接続・端子配置

生産中止予定商品 形H3BA - 8 - 310	推奨代替商品 形H3CR - F8
内部接続・端子配置は同一です	

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形H3BA - 8 - 310	推奨代替商品 形H3CR - F8
動作モード		B固定(フリッカ)	ツインタイム(ON、OFF時間個別設定)
時間レンジ		5sec固定	12種類選択可能
定格電圧		AC24V 50/60Hz AC50V 50/60Hz AC100/110/120V 50/60Hz AC200/220/240V 50/60Hz DC12V、DC24V、DC48V、 DC100V、DC110V、DC125V	AC/DC24V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz DC12V DC48~125V
消費電力		AC用 約10VA/約1W DC用 約1W	AC用 約10VA/約1W DC12V 約1W DC48~125V 約1.5W
ご注意		本形式は形H3BA - 8を 動作モード：B 時間レンジ：5sec 付属品：形Y92H - 2 としたものです	形H3BA - 8 - 310と同一動作とするためには 時間レンジ：12sec ON時間：5sec OFF時間：5sec としてください

付属品

項目	形式	生産中止予定商品 形H3BA - 8 - 310	推奨代替商品 形H3CR - F8
フック		形Y92H - 2(付属)・・・形PF085Aソケット使用時	形Y92H - 8(別売)・・・形PF085Aソケット使用時