

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年2月1日

No2397

圧力スイッチ

生産中止のお知らせ

プレッシャ・センサ 形E8CA-R8 リニア出力タイプ 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1996年9月30日をもって在庫を除外します。

■価格表掲載中止時期


1996年3月31日をもって抹消します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形E8CA-R8	形E8CB-01C	11,000
	形E8CB-CN0C2B	—



生産中止予定商品

形E8CA-R8

推奨代替商品

形E8CB-01C
形E8CB-CN0C2B

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

外形寸法、取付寸法、取付ピッチなどが異なります。

生産中止商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形E8CB-01	×	×	○	×	○	×	○
形E8CB-CN0C2B	×	×	○	×	○	×	○


○：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法


生産中止予定商品

形E8CA-R8

外形寸法




取付寸法




推奨代替商品

形E8CB-01C
形E8CB-CN0C2B

外形寸法



取付寸法



接続（端子配置、内部接続）

生産中止予定商品 形E8CA-R8	推奨代替商品 形E8CB-01C
接続	接続

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形E8CA-R8	推奨代替商品 形E8CB-01C 形E8CB-CN0C2B	
			形E8CB-01C	形E8CB-CN0C2B
電源電圧		DC12V±10%	DC12~24V±10%	
圧力の範囲		-0.8~+0.8Kgf/cm ²	0~1Kgf/cm ²	0~-76mmHg
圧力設定範囲		-0.8~+0.8Kgf/cm ²	0~1Kgf/cm ²	0~-76mmHg
耐圧力		1.6Kgf/cm ²	±5Kgf/cm ²	
出力		4~20mA	1~5V	
導圧部		φ3.5mm	R(PT)1/8およびM5めねじ	
圧力ポート材質		コパー	アルミニウム	
絶縁抵抗		100MΩ以上	50MΩ以上	

保持金具

形E8CA-R8	形E8CB-01C、形E8CB-CN0C2B
形E39-L3	—