



生産終了商品

ロータリエンコーダ



形E6Gシリーズ



推奨代替商品

形E6G2シリーズ

2000年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・外形寸法が 76から 65と小さくなります。
- ・取り付け穴加工寸法が 65から 42と小さくなります。

生産終了商品との相違点


形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E6G2シリーズ		×		×			

- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了商品 形E6Gシリーズ


外形寸法




推奨代替商品 形E6G2シリーズ (一部形E6F)

外形寸法

・形E6G2



・形A6G-AB1E、-AB2C 360P/Rのみ 形E6F-AB3C



接続（内部接続 端子配置）

生産終了商品 形E6Gシリーズ	推奨代替商品 形E6G2シリーズ （一部 形E6F）
接続は同一です。	
<p style="text-align: center;">形E6Gシリーズ</p> <p style="text-align: center;">< 電圧出力 ></p>	<p style="text-align: center;">形E6G2シリーズ</p> <p style="text-align: center;">< オープンコレクタ出力 ></p>
<p style="text-align: center;">（形E6F-AB3Cの接続）</p>	

代替形式一覧

生産終了商品		推奨代替商品	
形式	仕様	形式	仕様
形E6G-AB1E	360P/R	形E6F-AB3C	360P/R
	400P/R	推奨商品はありません	
	720P/R		
	800P/R		
	1000P/R	形E6G2-AB3E*	1000P/R
形E6G-AB2C	360P/R	形E6F-AB3C	360P/R
	400P/R	推奨商品はありません	
	720P/R		
	800P/R		
	1000P/R	形E6G2-AB6C*	1000P/R

*1999年4月に発売を予定しています。

生産終了商品		推奨代替商品	
形式	仕様	形式	仕様
形E6G-AG1E	521P/R	推奨商品はありません	
	1000P/R		
	1024P/R	形E6G2-AG3E	1024P/R
	2000P/R		2000P/R
	2048P/R		2048P/R
	4096P/R		4096P/R
形E6G-AG2C	521P/R	推奨商品はありません	
	1000P/R		
	1024P/R	形E6G2-AG6C	1024P/R
	2000P/R		2000P/R
	2048P/R		2048P/R
	4096P/R		4096P/R

異なる特性比較

項目	形式	生産終了商品	推奨代替商品
		形E6Gシリーズ	形E6G2シリーズ
外形寸法		76×64	65×64
電源電圧		A 1E : 5VDC A 2C : 12VDC	A 3E : 5~12VDC A 6C : 5~24VDC
分解能		AB : 360~1000 AG : 512~4096	AB : 1000~3600 (360,400,720,800は生産中止します) AG : 1024~4096 (512,1000は生産中止します)