

**最新版**  
**推奨代替品ガイド**

**タイマ**

**形H2A-H**

2007年3月生産終了商品

2016年10月現在

資料No. GSCC-250B

**生産終了商品と推奨代替商品**

生産終了商品		代替商品①		代替商品②	
		経過時間の表示が必要な場合		経過時間の表示が不要な場合	
電源電圧	形式	電源電圧	形式	電源電圧	形式
AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	H2A-H	AC100~240V 50/60Hz	H5CZ-L8E	AC100~240V 50/60Hz	H3CR-A8E
AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz					

**代替時の注意点**

代替商品①の場合

- ・外形寸法、取付寸法が異なります。
- ・アナログタイマからデジタルタイマに変わります。
- ・可動指針が、なしとなります。経過時間の表示は、デジタル表示になります。
- ・無通電時には画面が表示されません。設定の際は必ずタイマ本体に電源を供給した状態で行ってください。
- ・瞬時接点の接点構成が 1a から、1c に変わります。
- ・出力接点が、ツイン接点(微小負荷用)からシングル接点(一般負荷用)に変わります。
- ・時間仕様がマルチとなります。ご購入後、時間レンジの設定が必要になります。
- ・ご購入後、動作モードを、A-2 モード(パワーオンディレイ電源リセット動作)に設定する必要があります。
- ・表面接続ソケットが変わります。P2CF-08、P2CF-08-E(いずれも別売)をお使いください。
- ・埋込み取付アダプタが変わります。Y92F-30(別売)をお使いください。

代替商品②の場合

- ・外形寸法、取付寸法が異なります。
  - ・モータタイマからソリッドステートタイマ(電子式タイマ)に変わります。
  - ・可動指針が、なしとなります。経過時間の表示が必要な場合は、代替商品①でご検討ください。
  - ・瞬時接点の接点構成が 1a から、1c に変わります。
  - ・出力接点が、ツイン接点(微小負荷用)からシングル接点(一般負荷用)に変わります。
  - ・時間仕様がマルチとなります。ご購入後、時間レンジの設定が必要になります。
  - また、時間レンジの上下限値が一致しないものがあります。所望の設定時間に当てはまる時間レンジでご使用ください。
  - ・ご購入後、動作モードを、A モード(オンディレイ)に設定する必要があります。
  - ・表面接続ソケットが変わります。P2CF-08、P2CF-08-E(いずれも別売)をお使いください。
  - ・埋込み取付アダプタが変わります。Y92F-30、Y92F-73、Y92F-74(いずれも別売)をお使いください。
  - ・H3CR-A8E は、ご注文の際、形式後ろに電源電圧の指定が必要です。
- 例) 形 H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V

本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたっては、カタログ、および取扱説明書等の内容を必ずご確認ください。機器・装置の機能や動作に問題がないかの確認、および安全性に関する対策をお願いいたします。


なお、対象商品のカタログ名称・番号は、4/4 ページに記載しています。

<p>生産終了商品 H2A-H</p> <p>■外形寸法図 単位:mm</p>	<p>代替商品① H5CZ-L8E</p> <p>■外形寸法図 単位:mm</p>
	<p>代替商品② H3CR-A8E</p>

<p>生産終了商品 H2A-H</p> <p>■取付寸法 単位:mm</p> <p>表面取付</p> <p>形H2A フック形PHC-1 (付属)</p> <p>形PF085A</p> <p>埋込取付</p> <p>形H2A + アダプタ 形P3G-08</p> <p>埋込み取付アダプタ: Y92F-40 (別売)</p> <p>取付穴加工寸法 (埋込み取付時)</p>	<p>代替商品① H5CZ-L8E</p> <p>形H5CZ-L8E</p> <p>形P2CF-08(-E) (別売) 表面接続ソケット</p> <p>埋込み取付</p> <p>防水パッキン パネル埋込み取りつけ用アダプタ</p> <p>形P3G-08(別売)</p> <p>防水パッキン: Y92S-29(別売)</p> <p>埋込み取付アダプタ: Y92F-30(別売)</p> <p>取付穴加工寸法 (埋込み取付時)</p>	<p>代替商品② H3CR-A8E</p> <p>形H3CR-A8 形H3CR-A8-301 形H3CR-A8E 形H3CR-A8S</p> <p>形P2CF-08, 形P2CF-08-E 2.3*</p> <p>埋込み取付</p> <p>形H3CR-A8 形H3CR-A8-301 形H3CR-A8E 形H3CR-A8S + アダプタ</p> <p>形P3G-08 形Y92F-30 形Y92A-48G 取り付け時</p> <p>埋込み取付アダプタ: Y92F-30(別売)</p> <p>※埋込み取付アダプタ Y92F-73, Y92F-74 も使用できます(いずれも別売)。詳細はカタログをご覧ください。</p> <p>取付穴加工寸法 (埋込み取付時)</p> <p>※埋込み取付アダプタ Y92F-30 の場合</p>
--	---	---


生産終了商品 H2A-H

■端子配置




可動指針あり  
 限時動作/自己復帰  
 限時接点 1c  
 瞬時接点 1a

■タイムチャート(パワーオンディレイ)




代替商品① H5CZ-L8E

■端子配置




限時接点 1c  
 瞬時接点 1c

■タイムチャート(A-2 モード:パワーオンディレイ電源リセット動作)  
※購入後、動作モードの設定が必要です。




代替商品② H3CR-A8E

■端子配置



可動指針なし  
 限時接点 1c  
 瞬時接点 1c

■タイムチャート(A モード:オンディレイ)  
※購入後、動作モードの設定が必要です。



《参照カタログ・ユーザーズマニュアル：カタログ番号一覧》

- ・H2A シリーズ：Web 版カタログ(PDF 版)
- ・H5CZ シリーズ：H5CZ シリーズ 単品カタログ(カタログ番号 SGTA-032)
- ・H3CR-A シリーズ：Web 版カタログ(PDF 版)

PDF 版カタログ・ユーザーズマニュアルは、以下のサイトからダウンロードできます。

[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)