



この商品は  
生産終了しました

# 生産終了商品

文字認識装置

## 形3Z4R- シリーズ

# 推奨代替商品

## 形F381-C40

1998年3月末生産終了

生産終了商品との相違点

### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 基本的に、外形、操作方法、操作方法、仕様が同一ではありませんが、カラー画像処理のアプリケーションによっては、代替が可能です。
- ただし、計測条件など、すべてを設定し直してください。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F381-C40	×	×	×	×	×	×	×

：完全互換  
：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更  
×：変更大  
：該当する仕様がありません

### 外形寸法





#### 生産終了商品

#### 形3Z4R-C

#### 推奨代替商品

#### 形F381-C40

### 外形寸法



## 代替形式一覧

名 称	生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
文字認識装置 本体	形3Z4R-C	形F381-C40	
RS-232Cケーブル	形3Z4R-R1	形XW2Z-500T	
カメラケーブル	形3Z4R-V3(2 ~ 25M)	形F309-VSR2 ( 5 ~ 40M )	
ストロボ制御ケーブル	形3Z4R-V4(2 ~ 25M)	形F309-VFS ( 2M )	
MS-DOS + 認識ソフト	形3Z4R-U1		
文字フォント	形3Z4R-U2	アプリケーションソフト 形F381-UM	オープン価格
認識ソフト	形3Z4R-U3		
カメラ切替機	形3Z4SV-X1	—	
ビデオカメラ	形3Z4SV-S3	形F300-S 形F300-S2R 形F300-S3DR 形F300-S4R	
モニタケーブル	形3Z4SV-V1(5M)	形F309-VM ( 2 ~ 30M )	

## 異なる特性比較

形式 項目	生産終了商品	推奨代替商品
	形3Z4R	形F381-C40 + 形F381-UM
文字読み取り / 検査 機能	文字読み取り 標準フォント : OCR-B 3/16ゴシック、E13B	汎用文字読み取り( 高速読み取り ) 着実文字読み取り( 高精度読み取り ) 詳細文字検査( 高速検査 ) 着実文字照合( 高精度検査 ) 日付検査1( 1モデル濃淡相関 ) 日付検査2( 3分濃淡相関 ) その他、外観検査・位置決めなどのアプリケーションにも対応
カメラ入力	1点	4点
モニタ出力	1点	1点
RS-232C	1点	2点
ストロボI/F	1点	1点