

カタログ訂正のお知らせ

2012年12月3日

No. 2012309

カタログ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『形XW2シリーズ コネクタ端子台変換ユニット 単品カタログ』（2011年12月発行）（カタログ番号 CDLJ-031B）

■掲載箇所

5、6ページ 『PLCとコネクタ端子台の接続』

■対応方法

カタログに正誤票を差し込みます。

■正誤内容

誤

PLCとコネクタ端子台の接続

PLC I/Oユニットとコネクタ端子台変換ユニットとの接続例の接続ケーブルの機種が不適切でした。
以下のユニットを接続する際に使用する接続ケーブルの形式を変更します。

P. 5		
ユニット形式	② コネクタ端子台変換ユニット	① 接続ケーブル
形CJ1W-ID231	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B(1本)
形CJ1W-OD231	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B(1本)
形CJ1W-ID261	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B(2本)
形CJ1W-OD261	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B(2本)
P. 6		
ユニット形式	② コネクタ端子台変換ユニット	① 接続ケーブル
形CS1W-ID231	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B(1本)
形CS1W-OD231	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B(1本)
形CS1W-OD232	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B(1本)
形CS1W-ID261	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B(2本)
形CS1W-OD261	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B(2本)
形CS1W-OD262	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B(2本)

正

PLCとコネクタ端子台の接続

P. 5		
ユニット形式	② コネクタ端子台変換ユニット	① 接続ケーブル
形CJ1W-ID231	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B-A(1本)
形CJ1W-OD231	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B-B(1本)
形CJ1W-ID261	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B-A(2本)
形CJ1W-OD261	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B-B(2本)
P. 6		
ユニット形式	② コネクタ端子台変換ユニット	① 接続ケーブル
形CS1W-ID231	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B-A(1本)
形CS1W-OD231	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B-B(1本)
形CS1W-OD232	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B-B(1本)
形CS1W-ID261	形XW2F-40G7-IN32	形XW2Z-□□□B-A(2本)
形CS1W-OD261	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B-B(2本)
形CS1W-OD262	形XW2F-40G7-OUT32	形XW2Z-□□□B-B(2本)

接続ケーブル


形式	ケーブル長(m)	標準価格(¥)
形XW2Z-□□□B-A		
形XW2Z-100B-A	1	7,550
形XW2Z-150B-A	1.5	7,850
形XW2Z-200B-A	2	8,700
形XW2Z-300B-A	3	11,300
形XW2Z-500B-A	5	12,000
形XW2Z-□□□B-B		
形XW2Z-100B-B	1	7,550
形XW2Z-150B-B	1.5	7,850
形XW2Z-200B-B	2	8,700
形XW2Z-300B-B	3	11,300
形XW2Z-500B-B	5	12,000

2012年12月現在
お断りなく仕様などを変更することがありますので、ご了承ください。

参考:カタログ改訂内容(カタログCDLJ-031B)

PLCとコネクタ端子台の接続

代表的なもののみを載せてあります。詳細は、FAシステム機器総合カタログ(SA00-211F)の各PLC I/Oユニットのページをご覧ください。(CJ2/1: P.66~、CS1: P.208~)



ユニット形式	入力/出力点数	極性	分岐数	① 接続ケーブル*	コモン端子	② コネクタ端子台変換ユニット
形CJ1W-ID231	入力32点	NPN/PNP	なし	形XW2Z-□□□B (1本) 形XW2Z-□□□B-A (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7 形XW2F-40G7-IN32**
			2	形XW2Z-□□□D (1本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2C-20G5-IN16 (2台)** 形XW2F-20G7-IN16 (2台)**
形CJ1W-ID232/233	入力32点	NPN/PNP	なし	形XW2Z-□□□K (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7 形XW2F-40G7-IN32**
			2	形XW2Z-□□□N (1本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2C-20G5-IN16 (2台)** 形XW2F-20G7-IN16 (2台)**
形CJ1W-OD231	出力32点	NPN	なし	形XW2Z-□□□B (1本) 形XW2Z-□□□B-B (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7 形XW2F-40G7-OUT32
			2	形XW2Z-□□□L (1本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2F-20G7-OUT16 (2台)
形CJ1W-OD232	出力32点	PNP	なし	形XW2Z-□□□K (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7 形XW2F-40G7-OUT32
			2	形XW2Z-□□□N (1本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2F-20G7-OUT16 (2台)
形CJ1W-OD233/234	出力32点	NPN	なし	形XW2Z-□□□K (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7 形XW2F-40G7-OUT32
			2	形XW2Z-□□□N (1本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2F-20G7-OUT16 (2台)

*1. □□□にはケーブル長が入ります。詳しくは本カタログ最終ページをご覧ください。*2. NPN入力対応です。PNP入力の場合は、端子台変換ユニットの電源供給端子に外部電源を必ず定接線してください。



ユニット形式	入力/出力点数	極性	分岐数	① 接続ケーブル*	コモン端子	② コネクタ端子台変換ユニット
形CJ1W-ID261	入力64点	NPN/PNP	なし	形XW2Z-□□□B (2本) 形XW2Z-□□□B-A (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2F-40G7-IN32 (2台)**
			2	形XW2Z-□□□D (2本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-IN16 (4台)** 形XW2C-20G5-IN16 (4台)**
形CJ1W-ID262	入力64点	NPN/PNP	なし	形XW2Z-□□□K (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2F-40G7-IN32 (2台)**
			2	形XW2Z-□□□N (2本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-IN16 (4台)** 形XW2C-20G5-IN16 (4台)**
形CJ1W-OD261	出力64点	NPN	なし	形XW2Z-□□□B (2本) 形XW2Z-□□□B-B (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2F-40G7-OUT32 (2台)
			2	形XW2Z-□□□L (2本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-OUT16 (4台)
形CJ1W-OD262	出力64点	PNP	なし	形XW2Z-□□□K (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2F-40G7-OUT32 (2台)
			2	形XW2Z-□□□N (2本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-OUT16 (4台)
形CJ1W-OD263	出力64点	NPN	なし	形XW2Z-□□□K (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2F-40G7-OUT32 (2台)
			2	形XW2Z-□□□N (2本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-OUT16 (4台)

*1. □□□にはケーブル長が入ります。詳しくは本カタログ最終ページをご覧ください。*2. NPN入力対応です。PNP入力の場合は、端子台変換ユニットの電源供給端子に外部電源を必ず定接線してください。



ユニット形式	入力/出力点数	極性	分岐数	① 接続ケーブル*	コモン端子	② コネクタ端子台変換ユニット
形CS1W-ID231	入力32点	NPN/PNP	なし	形XW2Z-□□□B (1本) 形XW2Z-□□□B-A (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7 形XW2F-40G7-IN32*
			2	形XW2Z-□□□D (1本)	あり	形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2C-20G5-IN16 (2台)* 形XW2F-20G7-IN16 (2台)* 形XW2D-40G6
形CS1W-OD231	出力32点	NPN	なし	形XW2Z-□□□B (1本) 形XW2Z-□□□B-B (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7
			2	形XW2Z-□□□L (1本)	あり	形XW2F-40G7-OUT32 形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2F-20G7-OUT16 (2台)
形CS1W-OD232	出力32点	PNP	なし	形XW2Z-□□□B (1本) 形XW2Z-□□□B-B (1本)	なし	形XW2D-40G6 形XW2F-40G7
			2	形XW2Z-□□□L (1本)	あり	形XW2F-40G7-OUT32 形XW2C-20G6-IO16 (2台) 形XW2F-20G7-OUT16 (2台)

*1. □□□にはケーブル長が入ります。詳しくは本カタログ最終ページをご覧ください。 *2. NPN入力対応です。PNP入力の場合は、端子台変換ユニットの電源供給端子に外部電源を必ず接続してください。



ユニット形式	入力/出力点数	極性	分岐数	① 接続ケーブル*	コモン端子	② コネクタ端子台変換ユニット
形CS1W-ID261	入力64点	NPN/PNP	なし	形XW2Z-□□□B (2本) 形XW2Z-□□□B-A (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2F-40G7-IN32 (2台)* 形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2C-20G5-IN16 (4台)* 形XW2F-20G7-IN16 (4台)*
			2	形XW2Z-□□□D (2本)	あり	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2F-40G7-OUT32 (2台) 形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-OUT16 (4台)
形CS1W-OD261	出力64点	NPN	なし	形XW2Z-□□□B (2本) 形XW2Z-□□□B-B (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台)
			2	形XW2Z-□□□L (2本)	あり	形XW2F-40G7-OUT32 (2台) 形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-OUT16 (4台)
形CS1W-OD262	出力64点	PNP	なし	形XW2Z-□□□B (2本) 形XW2Z-□□□B-B (2本)	なし	形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-40G7 (2台)
			2	形XW2Z-□□□L (2本)	あり	形XW2F-40G7-OUT32 (2台) 形XW2C-20G6-IO16 (4台) 形XW2F-20G7-OUT16 (4台)

*1. □□□にはケーブル長が入ります。詳しくは本カタログ最終ページをご覧ください。 *2. NPN入力対応です。PNP入力の場合は、端子台変換ユニットの電源供給端子に外部電源を必ず接続してください。



ユニット形式	入力/出力点数	極性	分岐数	① 接続ケーブル*	コモン端子	② コネクタ端子台変換ユニット
形CS1W-ID291	入力96点	NPN/PNP	なし	形XW2Z-□□□H-1 (2本)	なし	形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台) 形XW2F-20G7 (6台)
			2	形XW2Z-□□□H-2 (2本)		形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台)
			3	形XW2Z-□□□H-3 (2本)		形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台) 形XW2F-20G7 (6台)
形CS1W-OD291	出力96点	NPN	なし	形XW2Z-□□□H-1 (2本)	なし	形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台) 形XW2F-20G7 (6台)
			2	形XW2Z-□□□H-2 (2本)		形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台)
			3	形XW2Z-□□□H-3 (2本)		形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台) 形XW2F-20G7 (6台)
形CS1W-OD292	出力96点	PNP	なし	形XW2Z-□□□H-1 (2本)	なし	形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台) 形XW2F-20G7 (6台)
			2	形XW2Z-□□□H-2 (2本)		形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台)
			3	形XW2Z-□□□H-3 (2本)		形XW2B-60G4 (2台) 形XW2D-20G6 (2台) + 形XW2D-40G6 (2台) 形XW2F-20G7 (2台) + 形XW2F-40G7 (2台) 形XW2D-20G6 (6台) 形XW2F-20G7 (6台)

*1. □□□にはケーブル長が入ります。詳しくは本カタログ最終ページをご覧ください。