



SYSMAC LINKユニット／サポートボード オムロン基幹FAネットワーク


SYSMAC LINKユニット／サポートボード



●同軸タイプ
形CS1W-SLK21



●H-PCF光タイプ
形CS1W-SLK11



●パソコン用ボード
形3G8F7-SLK21 (-E)
形3G8F7-SLK11 (-E)

概要

オムロンプログラマブルコントローラの基幹FAネットワークです。プログラマブルコントローラ-プログラマブルコントローラ間またはプログラマブルコントローラ-FAコンピュータ間のデータリンク（ある領域のデータの常時共有）と、プログラマブルコントローラ-プログラマブルコントローラ間またはプログラマブルコントローラ-FAコンピュータ間のメッセージサービス（必要時にデータを送受信）が可能です。


SYSMAC LINKは、最大62台のSYSMAC間で高速・大容量データの交換ができ、大規模から小規模まで、システムに合わせてネットワークが構築できます。

特長


- ・大容量で、柔軟かつ効率的なデータリンク機能
- ・大量のデータを送受信できるメッセージサービス機能
- ・システムに応じて同軸ケーブルまたは光ケーブル配線の選択が可能
- ・異なる機種（形CS1、SYSMAC α、形CVM1/CV、形C200HS、形C1000H）間を接続
- ・充実した障害対策
- ・CX-Programmerによる通信設定サポート

システム構成例

●データリンク



●メッセージ通信



種類／標準価格

（◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。）

ユニット種類	商品名称	仕様	形式 （海外形式）	実装可能な装置							消費電流 （A）	標準 価格 （¥）	海外 規格			
				CPU装置 形CS1W-BC □□3 □□2	SYSMAC α用増設 I/O装置	CS1用 増設装置 形CS1W-BI □□3 □□2	CS1用 長距離 増設装置	SYSBUS リモート I/O子局 装置	CS1D CPU 装置（CPU 単独/CPU 二重化）、 CS1D増設 装置	占有 号機数				5V系	26V系	
CS シリーズ CPU 高性能 ユニット	SYSMAC LINK ユニット	同軸タイプ(5C- 2Vケーブル)	◎形CS1W-SLK21	○	○	×	○	○	○	×	○	1号機 分(ユ ニット 番号0 ~F)	0.48	—	180,000	U、C、 CE
		光タイプ(H-PCF ケーブル) *3	◎形CS1W-SLK11	○	○	×	○	○	○	×	○	0.47	—	—	—	U、C、 N、CE
	SYSMAC LINK サポートボード	PCIバス用同軸タイプ	形3G8F7-SLK21 (形3G8F7-SLK21-E)	SYSMAC LINKサポートボード 形3G8F7-SLK□□には、 通信ミドルウェアFinsGateway Version3が 添付されています。							—	—	オープン 価格	CE		
		PCIバス用光タイプ (H-PCFケーブル) *3	形3G8F7-SLK11 (形3G8F7-SLK11-E)								—	—	—	—	—	
		F型アダプタ	—	形C1000H-CE001	同軸タイプユニットに1個付属							—	—	13,600	N	
F型カバー	—	—	形C1000H-COV01								—	—	1,120	—		
終端抵抗器	—	—	形C1000H-TER01	ネットワークの両端のノードに各1個必要							—	—	5,800	N		

*1. SYSMAC LINKユニット形CS1W-SLK11/21は、CPU装置+増設装置の1CPUにつき最大4台まで装着可能です。

*2. SYSMAC LINKユニット形CS1W-SLK11/21は、CS1D CPUベースユニット(CPU二重化システム用 形CS1D-BC052、またはCPU単独システム用 形CS1D-BC082S)またはCS1D増設ベースユニット(形CS1D-BI092)に、1CPUにつき最大4台まで装着可能です。

*3. 光(H-PCF)タイプで使用使用するケーブルにつきましては、H-PCFケーブルまたはコネクタ付H-PCF光ファイバケーブルをご使用ください。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」の F A システム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、(b) 動作、(c) 第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご購入およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」は DDoS 攻撃 (分散型 DoS 攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- (6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例: ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (7) 上記 3. (6) (a) から (d) に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車 (二輪車含む。以下同じ) 向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後 1 年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理 (ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項 3. ご利用にあたってのご注意 に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因 (天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規制に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリー
ダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IPなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

■営業時間: 8:00~21:00 ■営業日: 365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

●その他のお問い合わせ先

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。