

各種ネットワークの
接続状況のモニタリング、
パラメータ設定、
ネットワークの診断などを
パソコン上から簡単に



CX-One

- Controller Link、DeviceNet、CompoNet、CompoWay/F、Ethernetなど、FAネットワークを立ち上げ、設定を行うためのソフトウェアです。

注. CX-Integratorは「FA統合ツールパッケージCX-One」に含まれています。
単体ではご購入いただけません。

特長

- ・ CS/CJ/CPシリーズPLC、またはその先のPLCの通信システム構成をモニタできます
- ・ CompoWay/Fプロトコルの通信構成のアップロードができます
- ・ NSシリーズPT *1とCS/CJ/CPシリーズPLCをNTリンクプロトコルで自動接続できます
- ・ ネットワーク上のスレーブのパラメータを設定・編集し、ダウンロード/アップロードできます
- ・ 通信システム構成情報をファイルに保存し、実際の構成と照合することができます

*1.NSシリーズPTは受注終了品です。

種類／標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

商品名称	仕様	形式		標準価格 (¥)	
		ライセンス数	メディア		
FA統合ツールパッケージ CX-One Ver.4.□	<p>CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。</p> <p>次の環境で動作します。 Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)</p> <p>CX-One Ver.4.□には、CX-Integrator Ver.2.□が含まれます。 詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-063)をご覧ください。</p>	1ライセンス版 *	DVD	◎形CXONE-AL01D-V4	250,000
FA統合ツールパッケージ CX-One Lite Ver.4.□	<p>CX-One Liteは、CX-Oneに含まれる全ツールから、マイクロPLCアプリケーションに必要なツールのみを選定したパッケージです。</p> <p>次の環境で動作します。 Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)</p> <p>CX-One Lite Ver.4.□には、CX-Integrator Ver.2.□が含まれます。</p>	1ライセンス版	DVD	◎形CXONE-LT01D-V4	99,000

注. CX-OneとCX-One Liteを1つのパソコンにインストールすることはできません。
*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみの商品をご用意しております。

構成品

セットアップディスク：(DVD版) DVD 1枚 ケース入り
 ご案内：A4サイズ(英語/日本語)
 ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内

主要機能

カテゴリ	機能
ネットワークサポート	Controller Link
	SYSMAC Link
	Ethernet
	DeviceNet
	CompoWay/F
	NTリンク
	CompoNet
ユニット情報登録	CPSファイル登録
	EDSファイル登録
オンライン接続	オンライン接続
	オンライン自動接続
	オンライン接続情報ウィンドウへの表示
	オンライン接続先変更(ネットワーク、ノード)
ネットワーク転送	ネットワーク構成の転送
	ネットワーク上ノードのユニットパラメータ転送(一括・個別)
ネットワーク/パラメータ設定	ネットワークビュー上のコンポのパラメータ表示・編集
	ネットワークビュー上のコンポのパラメータ転送・照合
	NTリンク自動接続設定
	データリンクテーブル設定・転送・照合
	ルーチングテーブル設定・転送・照合
	Controller Linkネットワーク診断
	Ethernet Pingテスト・ブロードキャストノード検索
	PLCノード間エコーバックテスト
ウィンドウ/ビュー操作	プロパティウィンドウ
	指定ネットワーク・コンポのプロパティ情報の表示・変更
	システムオーバービュー
	登録されているネットワークビュー間の構成表示
	表示ネットワーク順序の変更
	指定ネットワークビューへの移動
	ネットワーク間のPLC結合
	ゲートウェイの作成
	ネットワークビュー
	ネットワーク・コンポの挿入・削除・移動・コピー・ペースト
オンライン時の編集禁止機能	
1ネットワーク1ウィンドウ表示機能	
ネットワークアップロード時のノード表示	
コンポリストウィンドウからのドラッグ&ドロップによるオフライン時のノード貼り付け	
ユニットに対する操作	ユニットリセット
	ユニットステータス、異常表示
	ユニットバージョン判別
	関連アプリケーションの起動
共通	印刷機能
	I/Oテーブル機能
	PLC動作モード変更機能
	PLC異常履歴機能

動作環境

CX-One同梱のため、CX-One動作環境に準じます。
詳細は「FA統合ツールパッケージCX-One」のデータシートをご参照ください。

対応ユニット種類

- ・ CS/CJ/CP/NSJシリーズ CPUユニット
- ・ CS/CJシリーズ Ethernetユニット
- ・ CS/CJシリーズ Controller Linkユニット
- ・ CSシリーズ SYSMAC Linkユニット
- ・ CS/CJシリーズ DeviceNet マスタユニット/スレーブユニット
- ・ CS/CJシリーズ CompoNet マスタユニット/スレーブユニット
- ・ プログラマブルターミナル NSシリーズ
- ・ 温度調節器 (E5□N/E5□N-H/E5□R/E5□R-T/E5ZN/EJ1)

注. 受注終了品を含みます。

対応ユニット形式一覧

PLC

シリーズ	形式
CS	形CS1D-CPU42S/44S/65H/65S/67H/67S/44SA/67SA/67HA/68HA 形CS1G-CPU42 /43 /44/45 形CS1G-CPU42H /43H /44H /45H 形CS1H-CPU63/64/65/66/67 形CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67H
CJ	形CJ1G-CPU44/45 形CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H 形CJ1H-CPU65H/66H/67H 形CJ1H-CPU64H-R/65H-R/66H-R/67H-R 形CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23 形CJ2H-CPU64-EIP/65-EIP/66-EIP/67-EIP/68-EIP 形CJ2H-CPU64/65/66/67/68 形CJ2M-CPU11/12/13/14/15/31/32/33/34/35
CP	形CP1H-XA40DR-A/XA40DT-D/XA40DT1-D/X40DR-A/X40DT-D/X40DT1-D/Y20DT-D 形CP1L-L14DR-A/L14DR-D/L14DT1-D/L14DT-D/ CP1L-L20DR-A/L20DR-D/L20DT1-D/L20DT-D 形CP1L-M30DR-A/M30DR-D/M30DT1-D/M30DT-D/ CP1L-M40DR-A/M40DR-D/M40DT1-D/M40DT-D/ CP1L-M60DR-A/M60DR-D/M60DT-D/M60DT1-D 形CP1L-J14DR-A/J14DR-D/J14DT1-D/ CP1L-J20DR-A/J20DR-D/J20DT1-D 形CP2E-N14DR-A/N20DR-A/N30DR-A/N40DR-A/N60DR-A/N14DR-D/N20DR-D/N30DR-D/ N40DR-D/N60DR-D/N14DT-A/N20DT-A/N30DT-A/N40DT-A/N60DT-A/N14DT-D/N20DT-D/ N30DT-D/N40DT-D/N60DT-D/N14DT1-D/N20DT1-D/N30DT1-D/N40DT1-D/N60DT1-D
NSJ	NSJ5-□-G5D/NSJ8-□-G5D/NSJ10-□-G5D/NSJ12-□-G5D NSJ5-□-M3D/NSJ8-□-M3D

PT

シリーズ	形式
NS	形NS10-TV□-V1 形NS12-TS□-V1 形NS8-TV□-V1 形NS5-MQ□-V2/SQ□-V1/SQ-V2/TQ□-V1/TQ□-V2

注. 受注終了品を含みます。

関連マニュアル

Man.No.	型式	マニュアル名称	用途	内容
SBCA-340	形CXONE-AL□□D-V4	CX-Integrator CS/CJ/CP/NSJシリーズ用ネットワークコンフィグレーションツールオペレーションマニュアル	ネットワーク構築(データリンク、ルーティングテーブル、通信ユニット設定など)について知りたいとき	CX-Integrator の操作方法について説明しています。
SBCA-346	形CXONE-AL□□D-V4	CX-Oneセットアップマニュアル	CX-One からソフトウェアをインストールするとき	FA統合ツールパッケージCX-One の概要、CX-One のインストール方法について説明しています。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」の F A システム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、(b) 動作、(c) 第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご購入およびご利用の際は次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」は DDoS 攻撃 (分散型 DoS 攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- (6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例: ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (7) 上記 3. (6) (a) から (d) に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車 (二輪車含む。以下同じ) 向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後 1 年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理 (ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項 3. ご利用にあたってのご注意 に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因 (天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・IP 電話などではご利用いただけませんので、右記の電話番号へおかけください。

055-982-5015 (通話料がかかります)

受付時間: 9:00~19:00 (12/31~1/3 を除く)

オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Web メンバース限定)

受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ:
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。