

# フラットタイプ E2K-F

CSM\_E2K-F\_DS\_J\_5\_11


## 厚さ10mm フラットタイプ静電容量形

- スペース効率のよいフラットタイプ  
(アンプ内蔵形、厚さ10mm)
- 金属面への直接取り付けが可能

CE






規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「規格認証/適合」をご覧ください。

 3ページの  
「正しくお使いください」をご覧ください。

## 種類 / 標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

### 本体 [\[外形寸法図→P.4\]](#)

形状	検出距離 (可変範囲)		出力形式	形式/動作モード		標準価格(¥)
				NO	NC	
フラット形 非シールド 	 10mm  10mm (4~10mm)	直流3線式NPN	◎形E2K-F10MC1 2M	◎形E2K-F10MC2 2M	6,500	
			◎形E2K-F10MC1-A 2M	◎形E2K-F10MC2-A 2M		7,800



## 定格／性能

項目	形式	形E2K-F10MC□-A	形E2K-F10MC□
検出距離		10mm(検出距離可変範囲：4～10mm)	10mm±10%
設定距離		0～7.5mm *	
応差		検出距離の15%以下	
検出可能物体		導体および誘電体	
標準検出物体		接地された金属板 50×50×1mm	
応答周波数		100Hz	
電源電圧(使用電圧範囲)		DC12～24V リップル(p-p)10%以下(DC10～30V)	
消費電流		10mA以下(DC24V時)	
制御出力	開閉容量	NPNオープンコレクタ、最大100mA(DC30V時)	
	残留電圧	1.5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)	
表示灯		検出表示(赤色)	
感度調整ボリューム回転数		11回転	—
動作モード(検出物体接近時)		NO 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→3ページ参照	
保護回路		逆接続保護、サージ吸収	
周囲温度範囲		動作時、保存時：各-10～+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)	
周囲湿度範囲		動作時、保存時：各35～85%RH	動作時、保存時：各35～95%RH
温度の影響		-10～+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下	
電圧の影響		定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下	
絶縁抵抗		50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間	
耐電圧		AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間	
振動(耐久)		10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h	
衝撃(耐久)		500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回	
保護構造		IEC規格IP64	IEC規格IP66
接続方式		コード引き出しタイプ(標準コード長2m)	
質量(梱包状態)		約35g	
材質	ケース	耐熱ABS	
	検出面		
付属品		調整用ドライバ、取扱説明書	


\*形E2K-F10MC□-Aは、10mmに調整した場合の値です。

## 特性データ(参考値)


### 検出領域(接地された金属板)



### 検出物体の大きさと材質による影響



## 入出力段回路図



## 正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

### 警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



### 使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。


#### ●設計時

##### 検出物体の材質

ほとんどの物体を検出しますが、その検出物体の電気的性質(導電率、比誘電率)、あるいは吸水状態、体積などで検出距離が異なります。接地された金属体に対して最も大きな検出距離が得られます。間接検出ができない場合がありますのでご確認の上、ご使用ください。


##### 周囲金属の影響

周囲の金属物に対しては、下図の寸法以上離してください。



##### 相互干渉

対向または並列に配置されるときは、下図の寸法以上離してください。



##### 高周波電界の影響

高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバ、インバータなどの近くでは誤動作することがあります。

代表的な対策については、光電センサの共通の注意事項「[ノイズについて](#)」→[光電センサ テクニカルガイド 技術編](#)参照。

#### ●配線時

コード長が長くなっても特性が変化することはありませんが、電圧ドロップを考慮して200m以下でご使用ください。

#### ●取り付け時

##### 感度調整

感度ボリュームの調整は、付属のドライバーをご使用ください。付属以外のドライバーをご使用された場合、感度ボリュームを損傷させる可能性があります。

「[感度調整について](#)」→[近接センサ テクニカルガイド 操作編](#)参照。





## 外形寸法

**CADデータ** マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)からダウンロードができます。

(単位：mm)  
指定なき寸法公差：公差等級 IT16

## 形E2K-F

## 取り付け穴加工寸法



\*1. 感度調整ボリュームは形E2K-F10MC□-Aにのみ付いています。

\*2. ビニル絶縁丸形コードφ2.9、3芯(導体断面積：0.14mm<sup>2</sup>、絶縁体径：φ0.9mm)標準2m

**CADデータ**

# オムロン商品ご購入のお客様へ

## ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

### 1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」の F A システム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、(b) 動作、(c) 第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守

### 2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

### 3. ご利用にあたってのご注意

ご購入およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。  
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」は DDoS 攻撃 (分散型 DoS 攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。  
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- (6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
  - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
  - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例: ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
  - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
  - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (7) 上記 3. (6) (a) から (d) に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車 (二輪車含む。以下同じ) 向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

### 4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後 1 年間といたします。  
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
  - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理 (ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
  - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
  - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
  - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
  - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
  - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
  - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
  - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
  - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因 (天災等の不可抗力を含む)

### 5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

### 6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規制に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様  
相談室

0120-919-066

携帯電話・IP 電話などではご利用いただけませんので、右記の電話番号へおかけください。

055-982-5015  
(通話料がかかります)

受付時間: 9:00~19:00 (12/31~1/3 を除く)

オムロンFAクイックチャット  
www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/



技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Web メンバース限定)

受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)  
※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ:

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。  
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

緊急時のご購入にもご利用ください。