

使いやすさをそのままに継承した 小型・薄型タイプ

- 小さくて薄型、密着取り付けも可能
- 両面から見える表示灯
- 電源電圧DC5～24Vと広範囲



5ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類／標準価格

ブリワイヤタイプ


赤外光

形状	検出 方式	コード長	検出距離		動作 モード	表示灯 モード	形式			
							NPN出力	標準価格 (¥)	PNP出力	標準価格 (¥)
標準型 	透過形 (溝型)	2m		5mm(溝幅)	しゃ光時 ON	入光時点灯	形EE-SX770 2M	1,210	形EE-SX770P 2M	1,390
						しゃ光時点灯	形EE-SX770A 2M		形EE-SX770R 2M	
					入光時 ON	入光時点灯	形EE-SX870 2M		形EE-SX870P 2M	
						しゃ光時点灯	形EE-SX870A 2M		形EE-SX870R 2M	
L型 					しゃ光時 ON	入光時点灯	形EE-SX771 2M		形EE-SX771P 2M	
						しゃ光時点灯	形EE-SX771A 2M		形EE-SX771R 2M	
					入光時 ON	入光時点灯	形EE-SX871 2M		形EE-SX871P 2M	
						しゃ光時点灯	形EE-SX871A 2M		形EE-SX871R 2M	
T型 					しゃ光時 ON	入光時点灯	形EE-SX772 2M		形EE-SX772P 2M	
						しゃ光時点灯	形EE-SX772A 2M		形EE-SX772R 2M	
					入光時 ON	入光時点灯	形EE-SX872 2M		形EE-SX872P 2M	
						しゃ光時点灯	形EE-SX872A 2M		形EE-SX872R 2M	

定格／性能

項目	形式	種類	標準型		L型		T型	
		NPN	形EE-SX770 形EE-SX770A	形EE-SX870 形EE-SX870A	形EE-SX771 形EE-SX771A	形EE-SX871 形EE-SX871A	形EE-SX772 形EE-SX772A	形EE-SX872 形EE-SX872A
		PNP	形EE-SX770P 形EE-SX770R	形EE-SX870P 形EE-SX870R	形EE-SX771P 形EE-SX771R	形EE-SX871P 形EE-SX871R	形EE-SX772P 形EE-SX772R	形EE-SX872P 形EE-SX872R
検出距離		5mm(溝幅)						
標準検出物体		不透明体 2×0.8mm以上						
応差		0.025mm						
光源(ピーク発光波長)		GaAs赤外発光ダイオード(940nm)						
表示灯		入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯)						
電源電圧		DC5～24V±10% リップル(p-p)10%以下						
消費電流		12mA以下						
制御出力		NPNタイプ：NPNオープンコレクタ出力 DC5～24V 100mA以下 残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、 オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 PNPタイプ：PNPオープンコレクタ出力 DC5～24V 50mA以下 残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下						
保護回路		負荷短絡保護						
応答時間		入光時20μs以下、遮光時100μs以下						
最大応答周波数 *1		3kHz以下						
使用周囲照度		受光面照度 蛍光灯：1,000lx以下						
周囲温度範囲		動作時：－25～＋55℃ 保存時：－30～＋80℃(ただし、氷結しないこと)						
周囲湿度範囲		動作時：5～85%RH 保存時：5～95%RH(ただし、結露しないこと)						
振動(耐久)		10～2,000Hz(ピーク加速度100m/s ²) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)						
衝撃(耐久)		500m/s ² X、Y、Z各方向 3回						
保護構造 *2		IP64 IEC60529規格						
接続方式		コード引き出しタイプ(標準コード長2m)						
質量(梱包状態)		約20g						
材質	ケース	ポリブチレンテレフタレート(PBT)						
適合規格		UL認証、CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1) *2						
MTTFd		NPNタイプ：837年 PNPタイプ：832年						


*1. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。




*2. ISO13849-1(PLc、cat1)適合時の保護構造はIP64です。2023年9月認証取得。
ISO13849-1認証品として使用される場合は、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/products/family/435/download/manual.html)の「取扱説明書」及び「ISO13849-1対応時の注意事項」をご参照ください。

特性データ(参考値)


検出位置特性



検出位置特性



繰り返し検出位置特性

V_{CC}=24V 繰り返し数: 20 Ta=25°C

注. 暗状態でのデータです。外乱光や検出物体の光の透過等により影響を受ける場合があります。

入出力段回路図

NPN出力

形式	動作モード	タイムチャート	出力回路
形EE-SX770 形EE-SX771 形EE-SX772	しゃ光時 ON		
形EE-SX870 形EE-SX871 形EE-SX872	入光時 ON		
形EE-SX770A 形EE-SX771A 形EE-SX772A	しゃ光時 ON		
形EE-SX870A 形EE-SX871A 形EE-SX872A	入光時 ON		

PNP出力

形式	動作モード	タイムチャート	出力回路
形EE-SX770P 形EE-SX771P 形EE-SX772P	しゃ光時 ON		
形EE-SX870P 形EE-SX871P 形EE-SX872P	入光時 ON		
形EE-SX770R 形EE-SX771R 形EE-SX772R	しゃ光時 ON		
形EE-SX870R 形EE-SX871R 形EE-SX872R	入光時 ON		

正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

外形寸法


CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位: mm)
指定なき寸法公差: 公差等級 IT16

標準型

形EE-SX770/770P
形EE-SX870/870P
形EE-SX770A/770R
形EE-SX870A/870R


CADデータ



L型

形EE-SX771/771P
形EE-SX871/871P
形EE-SX771A/771R
形EE-SX871A/871R


CADデータ



T型

形EE-SX772/772P
形EE-SX872/872P
形EE-SX772A/772R
形EE-SX872A/872R

CADデータ



オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」の F A システム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものを含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、(b) 動作、(c) 第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」は DDoS 攻撃 (分散型 DoS 攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- (6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例: ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (7) 上記 3. (6) (a) から (d) に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車 (二輪車含む。以下同じ) 向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後 1 年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因 (天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規制に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室

**0120-919-066**
携帯電話の場合、☎055-982-5015 (有料) をご利用ください。
受付時間: 9:00~17:00 (土・日・12/31~1/3 を除く)

**オムロンFAクイックチャット**
www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/
技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Web メンバース限定)
受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)
※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ:

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。