


形XM2S

Dサブコネクタ組立式フード

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード

- ・メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
- ・ケーブル引出方向は横方向もご用意 (9極、25極のみ) コネクタ背面スペースを有効に活用できます。



XM2S

■用語の説明



●メタライズド処理

金属化のことです。ここでは、プラスチックフードにめっき加工を施したことを指します。

●ESD

ElectroStatic Dischargeの略で、静電放電を表します。

■一覧表


形式	形XM2S-□□1□	形XM2S-□□2□
形状	フード 	
掲載ページ	3~4	5

■性能


使用温度範囲	-25～+85℃ (結露・氷結のないこと)
--------	-----------------------

■特長

●25極タイプ



●9極タイプ



■材質／処理

ハウジング	ABS/ニッケルめっき	
ケーブルクランプ	銅/ニッケルめっき	
ロックねじ	縦形用	銅/ニッケルめっき
	横形用	黄銅/ニッケルめっき

形XM2S 組立式フード

■外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、 www.fa.omron.co.jp からダウンロードができます。

(単位:mm)


■ロックねじタイプ

●フード

形XM2S-□□11(ロックねじ・ミリねじ M2.6×0.45)

形XM2S-□□12(ロックねじ・ミリねじ M3×0.5)

形XM2S-□□13(ロックねじ・インチねじ #4-40UNC)




ロックねじ頭部形状

ねじタイプ	M2.6×0.45	M3×0.5	#4-40UNC
ドット数	なし	1個	2個
ドット位置			

寸法表

寸法(mm) 極数	A	B	C	D	E	F
9	32.2	24.99	18.2	13	24	9
15	40.5	33.32	26.5	19	30	10
25	54.0	47.04	40	29	38	11
37	70.5	63.50	57	42	50	13



注. ケーブルプッシュ、ケーブルクランプ、
シールドテープおよびねじ類は付属しています。

CADデータ


■ジャックスクリューねじタイプ

●フード

形XM2S-□□14(ジャックスクリューねじ・ミリねじ M2.6×0.45)

形XM2S-□□15(ジャックスクリューねじ・ミリねじ M3×0.5)

形XM2S-□□16(ジャックスクリューねじ・インチねじ #4-40UNC)




ジャックスクリューねじ頭部形状

ねじタイプ	M2.6×0.45	M3×0.5	#4-40UNC
溝数	なし	1本	2本
溝位置			

寸法表

寸法(mm) 極数	A	B	C	D	E	F
9	32.2	24.99	18.2	13	24	9
15	40.5	33.32	26.5	19	30	10
25	54.0	47.04	40	29	38	11
37	70.5	63.50	57	42	50	13



注. ケーブルプッシュ、ケーブルクランプ、
シールドテープおよびねじ類は付属しています。

CADデータ

種類 (価格・納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

ロックねじタイプ

* 適合固定具 極数	固定具	ミリねじ M2.6×0.45(ドットなし)	ミリねじ M3×0.5(ドット1個)	インチねじ #4-40UNC(ドット2個)	最小梱包単位 (個)
		形XM2Z-0001	形XM2Z-0002	形XM2Z-0003	
		形XM2Z-0011	形XM2Z-0012	形XM2Z-0013	
		形XM2Z-0021	形XM2Z-0022	形XM2Z-0023	
9		形XM2S-0911	形XM2S-0912	形XM2S-0913	50
15		形XM2S-1511	形XM2S-1512	形XM2S-1513	40
25		形XM2S-2511	形XM2S-2512	形XM2S-2513	
37		形XM2S-3711	形XM2S-3712	形XM2S-3713	30

ジャックスクリューねじタイプ


* 適合固定具 極数	固定具	ミリねじ M2.6×0.45(溝なし)	ミリねじ M3×0.5(溝1本)	インチねじ #4-40UNC(溝2本)	最小梱包単位 (個)
		形XM2Z-0001	形XM2Z-0002	形XM2Z-0003	
		形XM2Z-0011	形XM2Z-0012	形XM2Z-0013	
		形XM2Z-0021	形XM2Z-0022	形XM2Z-0023	
9		形XM2S-0914	形XM2S-0915	形XM2S-0916	50
15		形XM2S-1514	形XM2S-1515	形XM2S-1516	40
25		形XM2S-2514	形XM2S-2515	形XM2S-2516	
37		形XM2S-3714	形XM2S-3715	形XM2S-3716	30

* フードにロックねじ、またはジャックスクリューねじを付属しています。
ロックねじ、またはジャックスクリューねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。

付属品(別売) (価格・納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

●固定具5(ジャックスクリュー、形XM2S-□□1□専用)

- 形XM2Z-0071(ミリねじ M2.6×0.45)
- 形XM2Z-0072(ミリねじ M3×0.5)
- 形XM2Z-0073(インチねじ #4-40UNC)



材質：黄銅
処理：ニッケルめっき

注. 形XM2Sに付属しているロックねじと取り替えてご使用ください。
注. 形XM2Sケーブル横出しタイプにはご使用いただけません。

寸法表

形式	Aねじ	溝	
		本数	形状
形XM2Z-0071	M2.6×0.45	なし	
形XM2Z-0072	M3×0.5	1本	
形XM2Z-0073	#4-40UNC	2本	

形式	最小梱包単位(個)
形XM2Z-0071	1,000
形XM2Z-0072	
形XM2Z-0073	

■外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、 www.fa.omron.co.jp からダウンロードができます。


(単位：mm)

●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 25極


形XM2S-2521(ミリねじ M2.6×0.45)

形XM2S-2522(ミリねじ M3×0.5)

形XM2S-2523(インチねじ #4-40 UNC)



注. ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープ
およびねじ類は付属しています。



* 付属のケーブルクランプを裏向きに取り付けると適合ケーブル
最大外径はφ9です。ただし、ケーブルブッシュは使用できません。


CADデータ

●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 9極


形XM2S-0921(ミリねじ M2.6×0.45)

形XM2S-0922(ミリねじ M3×0.5)

形XM2S-0923(インチねじ #4-40 UNC)



注. ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープ
およびねじ類は付属しています。



CADデータ

■種類

(価格・納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

種類	形状	極数	形式	最小梱包単位(個)	ロックねじ *
ケーブル横出し Dサブコネクタ 組立式フード		25	形XM2S-2521	40	ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
			形XM2S-2522		ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
			形XM2S-2523		インチねじ #4-40 UNC (溝2本)
		9	形XM2S-0921	50	ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
			形XM2S-0922		ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
			形XM2S-0923		インチねじ #4-40 UNC (溝2本)

* フードにロックねじは付属しています。

ロックねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。

■海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式	規格	ファイルNo.	定格
XM2S-□□11	非認証品	—	—
XM2S-□□12	非認証品	—	—
XM2S-□□13	非認証品	—	—
XM2S-□□14	非認証品	—	—
XM2S-□□15	非認証品	—	—
XM2S-□□16	非認証品	—	—
XM2Z-0071	非認証品	—	—
XM2Z-0072	非認証品	—	—
XM2Z-0073	非認証品	—	—
XM2S-2521	非認証品	—	—
XM2S-2522	非認証品	—	—
XM2S-2523	非認証品	—	—
XM2S-0921	非認証品	—	—
XM2S-0922	非認証品	—	—
XM2S-0923	非認証品	—	—

XM2S

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社（以下「当社」）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- ③「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途）
 - (b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
 - (c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a) から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車（二輪車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間：ご購入後1年間といたします。（ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。）
- ② 保証内容：故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。）
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外：故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室



0120-919-066

携帯電話・IP電話などではご利用いただけ
ませんので、右記の電話番号へおかけください。

055-982-5015
(通話料がかかります)

受付時間：9:00～19:00 (12/31～1/3を除く)

クイック オムロン



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。

本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の商品の価格は、お取引先会社にお問い合わせください。
- ご注文の際には下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。
適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。
https://components.omron.com/jp-ja/sales_terms-and-conditions

オムロン商品のご用命は