

基板外観検査装置 形VT-S730シリーズ

効率的な良品ものづくりに貢献する
オムロンの3D-SJI(Solder Joint Inspection)

形VT-S730 **高機能タイプ**

形VT-S730-H **高機能・高速タイプ**

3D 斜視

形VT-S730

高速 3D 斜視

形VT-S730-H



基板外観検査装置(AOI)ラインアップ

2D 実装検査



実装後検査にも対応可
形VT-S500

3D デュアルレーン 高分解能



フロー検査の自動化
極小部品検査に最適
形VT-S530

オムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection)


はんだの接合 (Solder Joint) 状態と実装状態の定量検査を実現。規格に基づいた良品基準検査により、未知の不良の見逃しリスクを極小化。検査の垂直立ち上げに大きく貢献します。

POINT 1

はんだと部品の3D形状復元技術

Hybrid 3D-SJI


3Dと2Dの技術を組み合わせ、検査項目に合わせて最適な検査を実施。



POINT 2

国際規格※に基づいた定量的な『良品基準』検査

IATF (ISO/TS) 16949などの国際規格に準拠した品質管理に貢献。




※IPCの品質基準を採用


POINT 3

最少工数で最高品質検査を実現


従来機種
ロットによるばらつきや、新たな不良発生のために、検査基準を調整。デバック作業が続く。




様々な不要を規定しないと見逃し。設定不備だと見過ぎも減らない。



オムロン 3D-SJI S シリーズ
自動化による初期プログラム作成工数の低減、及び3D形状復元による定量的な「良品基準」検査によりデバック工数も大幅に低減！



規定した良品以外は不良品



不良事例



IATF(ISO/TS)16949要求の統計調査に対応

測定のパラツキを定量的に評価する手法
MSA(Measurement System Analysis)に対応。
定期的に自ら繰り返し精度を計測・評価し履歴を残し、
検査精度の維持に貢献。






GR&R帳票出力

MSA結果履歴


基板全面異物検査

基板全面に対して3D(高さ)と2D(面積)検査を併用することで、高精度な異物検査が可能。(空ランドのはんだを検査対象から除外可能!)



斜視カメラの搭載

直視だと物理的に検査できないひさし状の部品本体の下に隠れているはんだ接合部の検査が可能




高速タイプも品ぞろえ

形VT-S730-Hは高速対応の撮像モジュール搭載により、同シリーズの標準タイプに比べ、検査時間の大幅な短縮を実現。


当社保有の基板での検査時間比較(例)



システム構成



外形寸法図



ハード構成

型式	S730	S730-H
外形	1100(W)×1470(D)×1500(H) mm	
質量	約800kg	
電源部	電圧	AC200~240V(単相)変動範囲±10%
	定格電力	2.8kVA / 2.4kVA
ライン高さ	900±20mm	
エア	0.3~0.6MPa	
使用温度範囲	10~35°C	
使用湿度範囲	35~80%RH(ただし、結露のないこと)	
画像信号入力部	撮像素子	4Mpixカメラ / 12Mpixカメラ
	検査原理	カラーハイライト+位相シフトによる3D形状復元
	画素分解能	15μm
	FOV	30.00×30.72mm / 61.44×46.08mm

機能仕様

型式	S730	S730-H
対象基板サイズ	50(W)×50(D)~510(W)×460(D) mm	
厚さ	0.4~4mm	
クリアランス	基板上:40mm 基板下:40mm	
高さ計測レンジ	25mm	
検査項目	部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、極性違い、表裏反転、OCR検査、2Dコード、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、フレット(フレット高さ、フレット長さ、エンド接続幅、接続ぬれ角度、サイド接続長さ)、ランド露出、異物、ランド異常、電極ずれ、電極姿勢、電極有無、はんだボール、はんだブリッジ、部品距離、部品角度	

●本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
 ●本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
 ●本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
 ●本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 検査システム事業部

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13

品川フロントビル7F

営業部 東部営業課(東京) / 03-6718-3550
 中部営業課(名古屋) / 052-561-0156
 西部営業課(大阪) / 06-6347-5840

修理・保守・サービスのお問い合わせ
 オムロン サンキューロ
 AOIサービスセンター / 0120-066-394

オムロン VT-S730

検索

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION (CHINA) CO., LTD.

F20,TowerA,NEO Building,6011ShennanAvenue,
Futian District, Shenzhen, Guangdong
518048, China
TEL:+86-755-8359-9028 FAX:+86-755-8359-9628
http://www.omron-aoi.net/

Omron AOI Business Europe, Omron Europe B.V.

Zilverenberg 2, 5234 GM 's-Hertogenbosch,
The Netherlands
TEL:+31(0)736 481811 FAX:+31(0)736 481879
AOI.Info@eu.omron.com
http://www.aoi.omron.eu

OMRON ELECTRONICS LLC

2895 Greenspoint Parkway, Suite 200,
Hoffman Estates, IL 60169, U.S.A
TEL:(1) 847-843-7900 FAX:(1) 847-843-7787

OMRON ELECTRONICS KOREA CO.,LTD.

21F, KyoboTower B Wing, 465, Gangnam-daero,
Seocho-gu, Seoul, Korea 137-920
TEL:+82-2-3483-7789 FAX:+82-2-3483-7788

OMRON ASIA PACIFIC PTE LTD

438A Alexandra Road #05-05/08 (Lobby 2)
Alexandra Technopark
Singapore 119967
TEL:+65-6835-3011 FAX:+65-6835-2711