



生産終了予定商品

一般形白金測温抵抗体



形E52-P□B D=10



推奨代替商品

形E52-P□C D=10

2003年9月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 端子露出形から端子内蔵形になります。
- ・ 端子箱の常用温度範囲が狭くなります。
0~100°C → 0~80°C

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E52-P□C	◎	×	○	○	◎	○	—

◎：完全互換


○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません


外形寸法

生産終了予定商品 形E52-P□B D=10 SUS316



形式	L (cm)
形E52-P35B D=10	35
形E52-P50B D=10	50
形E52-P75B D=10	75
形E52-P100B D=10	100

推奨代替商品 形E52-P□C D=10 SUS316



形式	L (cm)
形E52-P35C D=10	35
形E52-P50C D=10	50
形E52-P75C D=10	75
形E52-P100C D=10	100

結線用端子はM4ねじに適合するものを使用してください。

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形E52-P35B D=10 SUS316	形E52-P35C D=10 SUS316
形E52-P50B D=10 SUS316	形E52-P50C D=10 SUS316
形E52-P75B D=10 SUS316	形E52-P75C D=10 SUS316
形E52-P100B D=10 SUS316	形E52-P100C D=10 SUS316

異なる特性比較

項目	形式 生産終了予定商品 形E52-P□B D=10 SUS316	推奨代替商品 形E52-P□C D=10 SUS316
端子部構造	端子露出形	端子内蔵形により接続部防滴構造
端子箱常用温度	0～100℃	0～80℃