

生産終了予定商品

シール形超小形基本スイッチ



形 D2SW シリーズ
3年以上未流動品



推奨代替商品

シール形超小形基本スイッチ

形 D2SW シリーズ
標準品

2007年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

基本となるスイッチに変更はありませんが、一部特殊品につきましては、レバー形状等が異なる場合がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください。


形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
D2SW	◎	○	○	◎	○	○	○

- ◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2SW-01L1TS	D2SW-01L1T
D2SW-01M-0	D2SW-01M
D2SW-3-3M-27	D2SW-3M
D2SW-3L32H	D2SW-3L1H
D2SW-3L3-2M-27	D2SW-3L3M
D2SW-3L3M-0	D2SW-3L3M
D2SW-3M-27	D2SW-3M

外形寸法



本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

端子配置／配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
はんだづけ／＃110 タブ／リード線付	はんだづけ／＃110 タブ／リード線付

取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 9.5mm 取り付け寸法 サイズ M2.3mm	取り付けピッチ 9.5mm 取り付け寸法 サイズ M2.3mm

定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2SW-01タイプ: 0.1A 125VAC/30VDC D2SW-3 タイプ: 3A 125VAC/30VDC	D2SW-01タイプ: 0.1A 125VAC/30VDC D2SW-3 タイプ: 3A 125VAC/30VDC

動作特性

生産終了予定商品	推奨代替商品
動作に必要な力 OF最大 1.77N もどりの力 RF最小 0.29N 動作までの動き PT最大 0.6mm 動作後の動き OT最小 0.5mm 応差の動き MD最大 0.1mm 動作位置 OP 8.4±0.3mm ※ピン押ボタン形での値	動作に必要な力 OF最大 1.77N もどりの力 RF最小 0.29N 動作までの動き PT最大 0.6mm 動作後の動き OT最小 0.5mm 応差の動き MD最大 0.1mm 動作位置 OP 8.4±0.3mm ※ピン押ボタン形での値

操作方法

生産終了予定商品	推奨代替商品
押ボタン／アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン／アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。