

生産終了予定商品

超小形基本スイッチ



形 D3M シリーズ
3年以上未流動品



推奨代替商品

超小形基本スイッチ

形 D3M シリーズ
標準品

2007年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

基本となるスイッチに変更はありませんが、一部特殊品につきましては、レバー形状等が異なる場合がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
D3M	◎	○	○	◎	○	○	○

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- －：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
D3M-01K14(V)	D3M-01K1
D3M-01K14-3	D3M-01K1-3
D3M-01L14(V)	D3M-01L1
D3M-01L1-E	D3M-01L1

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
*1. 日本圧着端子社製XAコネクタ2極タイプを挿入保持可能な形状です。 *2. 相手方コネクタは下記日本圧着端子社製2極タイプ コネクタ：SXA-001T-P0.6 ハウジング：XAP-02V-1	*1. 日本圧着端子社製XAコネクタ2極タイプを挿入保持可能な形状です。 *2. 相手方コネクタは下記日本圧着端子社製2極タイプ コネクタ：SXA-001T-P0.6 ハウジング：XAP-02V-1

本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

端子配置／配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
圧着コネクタ用端子	圧着コネクタ用端子

取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 9.5 mm 取り付け穴サイズ M2.3 mm	取り付けピッチ 9.5 mm 取り付け穴サイズ M2.3 mm

定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
0.1 A 30 VDC	0.1 A 30 VDC

動作特性

生産終了予定商品	推奨代替商品
動作に必要な力 OF 最大 1.50 N もどりの力 RF 最小 0.25 N 動作までの動き PT 最大 0.6 mm 動作後の動き OT 最小 0.4 mm 応差の動き MD 最大 0.1 mm 動作位置 OP 8.4±0.3 mm ※ピン押ボタン形での値	動作に必要な力 OF 最大 1.50 N もどりの力 RF 最小 0.25 N 動作までの動き PT 最大 0.6 mm 動作後の動き OT 最小 0.4 mm 応差の動き MD 最大 0.1 mm 動作位置 OP 8.4±0.3 mm ※ピン押ボタン形での値

操作方法

生産終了予定商品	推奨代替商品
押ボタン／アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン／アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。