



生産終了商品

高容量小形シーソスイッチ

形A8CAシリーズ
形A8CBシリーズ



推奨代替商品

形A8Lシリーズ

2001年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形A8CAシリーズ AC125V定格に対し開閉容量が一部異なる他は互換します。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A8Lシリーズ		○			○		




：完全互換
○：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法




生産終了商品
形A8CAシリーズ
形A8CBシリーズ

外形寸法

形A8CA






形A8CB






推奨代替商品
形A8Lシリーズ

外形寸法




タブ・はんだ共用端子タイプ



プリント基板端子タイプ



取付寸法

生産終了商品 形A8CAシリーズ 形A8CBシリーズ		推奨代替商品 形A8Lシリーズ																						
取付寸法		取付寸法																						
パネルカット寸法		パネルカット寸法																						
	<table><tr><th>パネル厚(mm)</th><th>X(mm)</th><th>Y(mm)</th></tr><tr><td>t0.75 ~ 0.9</td><td>19.2⁰_{-0.1}</td><td>12.9^{+0.1}₀</td></tr><tr><td>t1.0 ~ 1.5</td><td>19.2^{+0.2}₀</td><td>12.9^{+0.3}₀</td></tr><tr><td>t1.6 ~ 3.0</td><td>19.2^{+0.3}₀</td><td>12.9^{+0.3}₀</td></tr></table>	パネル厚(mm)	X(mm)	Y(mm)	t0.75 ~ 0.9	19.2 ⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₀	t1.0 ~ 1.5	19.2 ^{+0.2} ₀	12.9 ^{+0.3} ₀	t1.6 ~ 3.0	19.2 ^{+0.3} ₀	12.9 ^{+0.3} ₀		<table><tr><th>パネル厚(mm)</th><th>X(mm)</th><th>Y(mm)</th></tr><tr><td>t0.75 ~ 1.25</td><td>19.2⁰_{-0.1}</td><td>12.9^{+0.1}₀</td></tr><tr><td>t1.26 ~ 2.5</td><td>19.2^{+0.2}₀</td><td>12.9^{+0.3}₀</td></tr></table>	パネル厚(mm)	X(mm)	Y(mm)	t0.75 ~ 1.25	19.2 ⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₀	t1.26 ~ 2.5	19.2 ^{+0.2} ₀	12.9 ^{+0.3} ₀
パネル厚(mm)	X(mm)	Y(mm)																						
t0.75 ~ 0.9	19.2 ⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₀																						
t1.0 ~ 1.5	19.2 ^{+0.2} ₀	12.9 ^{+0.3} ₀																						
t1.6 ~ 3.0	19.2 ^{+0.3} ₀	12.9 ^{+0.3} ₀																						
パネル厚(mm)	X(mm)	Y(mm)																						
t0.75 ~ 1.25	19.2 ⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₀																						
t1.26 ~ 2.5	19.2 ^{+0.2} ₀	12.9 ^{+0.3} ₀																						
		プリント基板端子タイプ																						
																								
		(BOTTOM VIEW) プリント基板加工寸法																						

代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品
形A8CAシリーズ 形A8CBシリーズ	形A8Lシリーズ

異なる特性比較

項 目			生産終了商品		推奨代替商品
			形A8CA	形A8CB	形A8L
動作に必要な力			1極		4.90 ± 1.96N
			2極		9.81 ± 2.94N
定格電圧	無誘導負荷	抵抗負荷	AC125V	12A	6A
			AC250V	8A	4A
		ランプ負荷	AC125V	9A	6A
			AC250V	8A	4A
	誘導負荷	誘導負荷	AC125V	12A	6A
			AC250V	8A	4A
		電動機負荷	AC125V	12A	6A
			AC250V	8A	4A