

生産終了予定商品

CWDM合分波器

形 P 1 X 4 A



推奨代替商品

なし

2008年12月末生産終了予定

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

弊社CWDM合分波器に代替機種がありません。P 1 X 4 Aと類似している
Cube Optics 社 (Germany) 製の
COLOR - Cubesシリーズがあります。

形式	外形 寸法	定格 性能	配線 接続	本体 の色
P 1 X 4 A	-	-	-	-


- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産中止予定商品	推奨代替商品
P1X4A-DX1511S20	
P1X4A-MX1511S20	
P1X4A-DX1531S20	
P1X4A-MX1531S20	
P1X4A-MX1511S20-SC	
P1X4A-MX1531S20-SC	
P1X4A-DX1511S20-SC	
P1X4A-DX1531S20-SC	代替品はありません。
P1X4A-MX1511S20-FC	
P1X4A-MX1531S20-FC	
P1X4A-DX1511S20-FC	
P1X4A-DX1531S20-FC	
P1X4A-MX1511S20-MU	
P1X4A-MX1531S20-MU	
P1X4A-DX1511S20-MU	
P1X4A-DX1531S20-MU	
P1X4A-MX1511S20-LC	
P1X4A-MX1531S20-LC	
P1X4A-DX1511S20-LC	
P1X4A-DX1531S20-LC	
P1X4A-MX1511S20T	

生産中止予定商品	推奨代替商品
P1X4A-DX1511S20T	
P1X4A-MX1531S20T	
P1X4A-DX1531S20T	
P1X4A-MX1511S20T-SC	
P1X4A-DX1511S20T-SC	
P1X4A-MX1511S20T-MU	
P1X4A-DX1511S20T-MU	
P1X4A-MX1511S20T-FC	代替品はありません。
P1X4A-DX1511S20T-FC	
P1X4A-MX1511S20T-LC	
P1X4A-DX1511S20T-LC	
P1X4A-MX1531S20T-SC	
P1X4A-DX1531S20T-SC	
P1X4A-MX1531S20T-MU	
P1X4A-DX1531S20T-MU	
P1X4A-MX1531S20T-FC	
P1X4A-DX1531S20T-FC	
P1X4A-MX1531S20T-LC	
P1X4A-DX1531S20T-LC	
P1X4A-MX1511S20-FCAPC	

外形寸法

生産終了予定商品 形 P 1 X 4 A シリーズ		推奨代替商品 なし 参照 ; Cube Optics 社製 COLOR-Cubes シリーズ
 標準ケース Units [mm] 固定フランジ付きケース Units [mm]		24.3 × 15.5 × 9mm http://www.cube-optics.com/passive_components.php 参照


定格性能

生産終了予定商品 形 P 1 X 4 A シリーズ		推奨代替商品 なし 参照 ; Cube Optics 社製 COLOR-Cubes シリーズ																																									
<table><tr><td>外形</td><td>14.5 x 7.2 x 4.7 mm</td></tr><tr><td>チャンネル</td><td>4ch</td></tr><tr><td>パスバンド幅</td><td>13 nm</td></tr><tr><td>挿入損失(IL)</td><td>2.0 dB</td></tr><tr><td>リンクロス</td><td>4.0 dB</td></tr><tr><td>反射減衰量(RL)</td><td>35 dB</td></tr><tr><td>隣接チャンネル アイソレーション</td><td>30 dB</td></tr><tr><td>非隣接チャンネルア イソレーション</td><td>45 dB</td></tr><tr><td>偏波依存損失(PDL)</td><td>0.3 dB</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>0 ~ 70</td></tr></table>		外形	14.5 x 7.2 x 4.7 mm	チャンネル	4ch	パスバンド幅	13 nm	挿入損失(IL)	2.0 dB	リンクロス	4.0 dB	反射減衰量(RL)	35 dB	隣接チャンネル アイソレーション	30 dB	非隣接チャンネルア イソレーション	45 dB	偏波依存損失(PDL)	0.3 dB	使用温度範囲	0 ~ 70	<table><tr><td>外形</td><td>24.3 x 15.5 x 9 mm</td></tr><tr><td>チャンネル</td><td>4ch</td></tr><tr><td>パスバンド幅</td><td>13 nm</td></tr><tr><td>挿入損失(IL)</td><td>1.9 dB</td></tr><tr><td>リンクロス</td><td>3.8 dB</td></tr><tr><td>反射減衰量(RL)</td><td>45 dB</td></tr><tr><td>隣接チャンネル アイソレーション</td><td>30 dB</td></tr><tr><td>非隣接チャンネルア イソレーション</td><td>40 dB</td></tr><tr><td>偏波依存損失(PDL)</td><td>0.2 dB</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>0 ~ 70</td></tr></table>		外形	24.3 x 15.5 x 9 mm	チャンネル	4ch	パスバンド幅	13 nm	挿入損失(IL)	1.9 dB	リンクロス	3.8 dB	反射減衰量(RL)	45 dB	隣接チャンネル アイソレーション	30 dB	非隣接チャンネルア イソレーション	40 dB	偏波依存損失(PDL)	0.2 dB	使用温度範囲	0 ~ 70
外形	14.5 x 7.2 x 4.7 mm																																										
チャンネル	4ch																																										
パスバンド幅	13 nm																																										
挿入損失(IL)	2.0 dB																																										
リンクロス	4.0 dB																																										
反射減衰量(RL)	35 dB																																										
隣接チャンネル アイソレーション	30 dB																																										
非隣接チャンネルア イソレーション	45 dB																																										
偏波依存損失(PDL)	0.3 dB																																										
使用温度範囲	0 ~ 70																																										
外形	24.3 x 15.5 x 9 mm																																										
チャンネル	4ch																																										
パスバンド幅	13 nm																																										
挿入損失(IL)	1.9 dB																																										
リンクロス	3.8 dB																																										
反射減衰量(RL)	45 dB																																										
隣接チャンネル アイソレーション	30 dB																																										
非隣接チャンネルア イソレーション	40 dB																																										
偏波依存損失(PDL)	0.2 dB																																										
使用温度範囲	0 ~ 70																																										

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品 形 P 1 X 4 A シリーズ					推奨代替商品 なし 参照 ; Cube Optics 社製 COLOR-Cubes シリーズ
チャンネルと波長対応表					次の 1 バンド内から 4 波長を選択する。 バンド 1 (red band) :1471/1491/1511/1531/ 1551/1571/1591/1611 バンド 2 (blue band):1271/1291/1311/1331/ 1351/1371/1391/1411/ 1431/1451 チャンネルと波長の対応情報なし。
P1X4A-	マーク バンド	MX1471S20	MX1511S20	MX1531S20	
		DX1471S20	DX1511S20	DX1531S20	
COM	C	COM	COM	COM	
Ch.1	1	1471nm	1511nm	1531nm	
Ch.2	2	1491nm	1531nm	1551nm	
Ch.3	3	1511nm	1551nm	1571nm	
Ch.4	4	1531nm	1571nm	1591nm	

本体の色

生産終了予定商品 形 P 1 X 4 A シリーズ	推奨代替商品 なし 参照 ; Cube Optics 社製 COLOR-Cubes シリーズ
 ホワイ ト (ナチュ ラ ル)	http://www.cube-optics.com/passive_components.php 参 照 シ ル バ ー

以上