

生産終了予定商品

車載用サブミニアチュアリレー



形G8U-114P-01Tシリーズ



推奨代替商品

富士通コンポーネント株式会社製

形FTR-P1CP012W

2009年3月末生産終了予定

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・外形寸法が若干小さくなります。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
FTR-P1CP012W	◎	○	◎	○	◎	○	◎

- ◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形G8U-114P-01Tシリーズ	形FTR-P1CP012W

本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
形G8U-114P-01Tシリーズ	形FTR-P1CP012W
変更無し(黒色)	変更無し(黒色)

外形寸法

生産終了予定商品 形G8U-114P-01Tシリーズ	推奨代替商品 形FTR-P1CP012W
*平均寸法です。	

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G8U-114P-01Tシリーズ	推奨代替商品 形FTR-P1CP012W
方向指示マーク (Bottom view)	(Bottom view)

取付寸法

生産終了予定商品 形G8U-114P-01Tシリーズ	推奨代替商品 形FTR-P1CP012W
方向指示マーク (Bottom view)	(Bottom view)

定格性能・動作特性

生産終了予定商品 形G8U-114P-01Tシリーズ	推奨代替商品 形FTR-P1CP012W
主な特性項目の違い 動作電圧 (at20℃) : 8.0 V以下 耐電圧 コイル-接点間 750 V 50/60 Hz 1分間 接点間 750 V 50/60 Hz 1分間 使用周囲温度 -30~+80℃ (但し、氷結・結露のないこと)	動作電圧 (at20℃) : 7.3 V以下 耐電圧 コイル-接点間 500 V 50/60 Hz 1分間 接点間 500 V 50/60 Hz 1分間 使用周囲温度 -40~+85℃ (但し、氷結・結露のないこと)

操作方法

生産終了予定商品 形G8U-114P-01Tシリーズ	推奨代替商品 形FTR-P1CP012W
変更無し 操作コイル(2-5)	変更無し 操作コイル(2-5)