

生産終了予定商品

直流故障検出電器



形SDG-A

推奨代替商品

推奨代替商品はありません

2010年3月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形SDG-A	なし

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
	なし

端子／ブロック図

生産終了予定商品	推奨代替商品
裏面端子配置図	なし

定格

		生産終了予定商品		推奨代替商品
形式		形SDG-A		なし
項目	定格入力電圧	DC24V	DC110V	
許容入力電圧変動範囲		定格電圧の85～110%		
定格制御電源		DC24V、DC110V(専用)		
制御電源電圧 許容変動範囲		定格電圧の85～110%		
地絡部		動作抵抗 1～10kΩ(連続可変) 復帰抵抗 動作値の115%以下		
動作時間		1s以下(最大整定において) 無限大から0Ωの抵抗で急激に地絡した場合		
消費電力		5W以下		
復帰方式		自動復帰		
制御出力	地絡部	1c		
接点容量		AC200V 2A(cosφ=0.4) DC30V 2A(L/R=7ms)		
外装		マンセル 5Y7/1		
質量		約330g		

性能

項目		形式	生産終了予定商品	推奨代替商品
			形SDG-A	
整定誤差 *			±5%以内	なし
入力電圧の影響 *			±5%以内(定格電圧の80～120%における値)	
制御電源電圧の影響 *			±2%以内(定格電圧の85～110%における値)	
温度の影響 *			±5%以内(－10～＋60℃における値)	
絶縁抵抗			DC500Vメガにて、10MΩ以上(電気回路一括と外箱間)	
耐電圧			AC2,000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と外箱間)	
雷インパルス耐電圧			電気回路一括と外箱間 1.2/50μs 4,500V	
振動	耐久		16.7Hz 複振幅1.0mm 3方向 各10min	
衝撃	耐久		294m/s ²	

* 最大目盛に対する%で表しています。